

**PZ 2.5 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	0.14mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Zagniatanie trapezowe
Nr zam.	<a href="#">2903690000</a>
Typ	PZ 2.5 S
GTIN (EAN)	4099986027008
Ilość	1 Szt.

## PZ 2.5 S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	31 mm	Głębokość (cale)	1,22 inch
Wysokość	70 mm	Wysokość (cale)	2,756 inch
Szerokość	160 mm	Szerokość (cale)	6,299 inch
Długość	160 mm	Długość (cale)	6,299 inch
Masa netto	290,6 g		

## Dane techniczne

Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennalnych wkładów
-----------	--

## Opis styku

obszar zacisku, maks.	2,5 mm <sup>2</sup>	obszar zacisku, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
rodzaj styku	tulejki kablowe z/bez kołnierza z tworzywa sztucznego	Średnica przewodu, maks. AWG	
			AWG 14
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 26		

## dane narzędzia do zagniatania

Przekrój tulejek na żyłę, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Przekrój tulejek na żyłę, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie trapezowe		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	<a href="#">BDAL PZ 2.5</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>