

PZ 2.5 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Исполнение	0.14mm ² , 2.5mm ² , Трапецеидальный обжим
Номер для заказа	2903690000
Тип	PZ 2.5 S
GTIN (EAN)	4099986027008
Кол.	1 Шт.

PZ 2.5 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	31 мм	Глубина (дюймов)	1,22 inch
Высота	70 мм	Высота (в дюймах)	2,756 inch
Ширина	160 мм	Ширина (в дюймах)	6,299 inch
Длина	160 мм	Длина (в дюймах)	6,299 inch
Масса нетто	290,6 g		

Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок
------------	-----------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	2,5 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,14 mm ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 14
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 26		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Трапецеидальный обжим	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	2,5 mm ²
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0,14 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Загрузки

Пользовательская документация	BDAL PZ 2.5
Каталог	Catalogues in PDF-format