

**PZ 2.5 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkra-  
ge**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	0.14mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Trapetspressning
Art.nr.	<a href="#">2903690000</a>
Typ	PZ 2.5 S
GTIN (EAN)	4099986027008
Förp.	1 Stück

## PZ 2.5 S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	31 mm	Byggdjup (tum)	1,22 inch
Höjd	70 mm	Bygghöjd (tum)	2,756 inch
Bredd	160 mm	Byggbredd (tum)	6,299 inch
Längd	160 mm	Bygglängd (tum)	6,299 inch
Nettovikt	290,6 g		

## Tekniska data

Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
-----------	-----------------------------------

## Kontaktbeskrivning

Crimp-område, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Crimp-område, min	0,14 mm <sup>2</sup>
Kontakttyp	Ändhysor med/utan plastkrage	Ledararea max. AWG	AWG 14
Ledararea min. AWG	AWG 26		

## verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	Trapetspressning	Ändhysarea, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Ändhysarea, min.	0,14 mm <sup>2</sup>		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Nedladdningar

Användardokumentation	<a href="#">BDAL PZ 2.5</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>