

V-ZPA TERMINAL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

Verze	
Objednací číslo	2904470000
Typ	V-ZPA TERMINAL
GTIN (EAN)	4099986010352
Množství	1 ks

Datum vytvoření 28. dubna 2024 22:47:59 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

V-ZPA TERMINAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	54,3 mm	Hloubka (v palcích)	2,138 inch
Výška	220,4 mm	Výška (v palcích)	8,677 inch
Šířka	12,5 mm	Šířka (v palcích)	0,492 inch
Čistá hmotnost	160 g		

Teploty

Provozní teplota	-25 °C...55 °C
------------------	----------------

Jmenovité údaje IEC / EN

Jmenovité napětí (AC)	240 V	Typ napětí	AC
-----------------------	-------	------------	----

Koordinace izolace podle normy EN 50178

Závažnost znečištění	3
----------------------	---

Obecné údaje

Barevný	Šedá	Lišta	Sběrnice
---------	------	-------	----------

Data připojení

Metoda připojení vodiče	Připojení s kotevní svorkou	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	1,5 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	25 mm ²		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000941	ETIM 7.0	EC000941
ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ECLASS 9.0	27-13-08-05	ECLASS 9.1	27-13-08-05
ECLASS 10.0	27-13-08-05	ECLASS 11.0	27-13-08-05
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Uživatelská dokumentace [Beipackzettel / Instruction sheet](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)