

## V-ZPA TERMINAL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	
Nr zam.	<a href="#">2904470000</a>
Typ	V-ZPA TERMINAL
GTIN (EAN)	4099986010352
Ilość	1 Szt.

## V-ZPA TERMINAL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	54,3 mm	Głębokość (cale)	2,138 inch
Wysokość	220,4 mm	Wysokość (cale)	8,677 inch
Szerokość	12,5 mm	Szerokość (cale)	0,492 inch
Masa netto	160 g		

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-25 °C...55 °C
----------------------------	----------------

## Dane znamionowe IEC / EN

Rodzaj napięcia	AC	napięcie znamionowe (AC)	240 V
-----------------	----	--------------------------	-------

## dane ogólne

Barwny	szary	Szyna	Szyna zbiorcza
--------	-------	-------	----------------

## koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Stopień zanieczyszczenia	3
--------------------------	---

## Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz	złącze sprężynowe	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	25 mm <sup>2</sup>		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000941	ETIM 7.0	EC000941
ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ECLASS 9.0	27-13-08-05	ECLASS 9.1	27-13-08-05
ECLASS 10.0	27-13-08-05	ECLASS 11.0	27-13-08-05
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

## V-ZPA TERMINAL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja  
zgodności

[EU\\_Konformitätserklärung / EU\\_Declaration\\_of\\_Conformity](#)

Dane projektowe

[CAD data – STEP](#)

Dokumentacja użytkownika

[Beipackzettel / Instruction sheet](#)

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)