

V-ZPA FUSE HOLDER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	
Objednávací číslo	2904480000
Typ	V-ZPA FUSE HOLDER
GTIN (EAN)	4099986010383
Množství	1 ks

Datum vytvoření 29. dubna 2024 3:03:47 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

V-ZPA FUSE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	65,5 mm	Hloubka (v palcích)	2,579 inch
Výška	95,2 mm	Výška (v palcích)	3,748 inch
Šířka	18,5 mm	Šířka (v palcích)	0,728 inch
Čistá hmotnost	144 g		

Teploty

Provozní teplota	-25 °C...55 °C	Vlhkost	Rel. vlhkost 5–95 %
------------------	----------------	---------	---------------------

Jmenovité údaje IEC / EN

Jmenovité napětí (AC)	240 V	Pojistka	6,3 A
Typ napětí	AC	Zatížitelnost zkratovým proudem I_{SCCR}	25 kA

Koordinace izolace podle normy EN 50178

Závažnost znečištění	2
----------------------	---

Obecné údaje

Barevný	Šedá	Lišta	Sběrnice
Provozní nadmořská výška	≤ 4000 m	Stupeň krytí	IP00

Data připojení

Metoda připojení vodiče	PUSH IN	Průřez vodiče, pevný, max.	2,5 mm ²
-------------------------	---------	----------------------------	---------------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000941	ETIM 7.0	EC000941
ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ECLASS 9.0	27-13-08-05	ECLASS 9.1	27-13-08-05
ECLASS 10.0	27-13-08-05	ECLASS 11.0	27-13-08-05
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity
Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Beipackzettel / Instruction sheet
Katalogy	Catalogues in PDF-format

V-ZPA FUSE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

