

V-ZPA FUSE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	
Nr zam.	2904480000
Typ	V-ZPA FUSE HOLDER
GTIN (EAN)	4099986010383
Ilość	1 Szt.

V-ZPA FUSE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	65,5 mm	Głębokość (cale)	2,579 inch
Wysokość	95,2 mm	Wysokość (cale)	3,748 inch
Szerokość	18,5 mm	Szerokość (cale)	0,728 inch
Masa netto	144 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-25 °C...55 °C	Wilgotność	5 - 95% wilgotności względnej
----------------------------	----------------	------------	-------------------------------

Dane znamionowe IEC / EN

Bezpiecznik	6,3 A	Klasa prądu zwarcowego I _{SCCR}	25 kA
Rodzaj napięcia	AC	napięcie znamionowe (AC)	240 V

dane ogólne

Barwny	szary	Robocza wysokość nad poziomem morza	≤ 4000 m
Stopień ochrony	IPO0	Szyna	Szyna zbiorcza

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Stopień zanieczyszczenia	2
--------------------------	---

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz	PUSH IN	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.	2,5 mm ²
--------------------------	---------	---	---------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000941	ETIM 7.0	EC000941
ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ECLASS 9.0	27-13-08-05	ECLASS 9.1	27-13-08-05
ECLASS 10.0	27-13-08-05	ECLASS 11.0	27-13-08-05
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity
Dane projektowe	CAD data – STEP
Dokumentacja użytkownika	Beipackzettel / Instruction sheet
Katalogi	Catalogues in PDF-format

V-ZPA FUSE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

