

HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Den värmekrympbara hylsan är skrivbar på 2 sidor och kan användas för märkning och isolering av kablar och ledningar. Det flexibla, värmekrympande materialet möjliggör en fast, perfekt passform runt ledaren och sparar därmed utrymme.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	TwinMark, Ledar- och kabelmärkning, 1.2 - 2.4 mm, vit
Art.nr.	2904850000
Typ	HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M
GTIN (EAN)	4099986685147
Förp.	1 Stück

HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	0,5 mm	Byggdjup (tum)	0,02 inch
Bredd	4,2 mm	Byggbredd (tum)	0,165 inch
Längd	75 000 mm	Bygglängd (tum)	2 952,75 inch
Nettovikt	208 g		

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Krympslang, rulle
Antal märkningar per kombination	1 Krympslang, rulle = Ledar- och kabelmärkning	
Bredd	4,2 mm	
Färgkod	vit	
Halogener	Nej	
Längd	75 000 mm	
Material	Polyolefin	
Skrivna tecken	utan	
Temperaturområde för användning max.	105 °C	
Temperaturområde för användning min.	-55 °C	
Typ av märkning	neutral	

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledararea	0,25 - 0,5 mm ²
Ledardiameter, max.	0,5 mm ²	Ledardiameter, min.	0,25 mm ²
Ledarytterdiameter	1,2 - 2,4 mm	Ledarytterdiameter, max.	2,4 mm
Ledarytterdiameter, min.	1,2 mm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertechniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	2448880000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118462944	
Förp.	1 Stück	