

WBC-P-6BK-16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

System för lagring av batteri spelar en allt viktigare roll inom området av förnybara energikällor. De består vanligtvis av flera enskilda batterier som måste vara snabba och enkla att byta ut. Weidmüller Battery Connector (WBC) gör det möjligt att ansluta flera enskilda batterier till en ESS i bara några få enkla steg - och att koppla ur anslutningarna lika snabbt vid behov. För mer säkerhet och smidig hantering är polerna tydligt markerade: Pluspolen i orange och minuspolen i svart.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2905270000
Typ	WBC-P-6BK-16
GTIN (EAN)	4099986025943
Förp.	5 Stück

WBC-P-6BK-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	23,2 g
-----------	--------

Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min.	-40 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	125 °C
---------------------------------	--------	---------------------------------	--------

Allmänna uppgifter

Anslutningstyp	Crimpanslutning	Färgkod	svart
Godkännanden	UL 4128	Kabeldiameter utsidan max.	7,2 mm
Kabeldiameter utsidan min.	6,4 mm	Kontaktdiameter stift Ø	6 mm
Ledardiameter, max.	16 mm ²	Material	PA 66
Typ	Hylsa	Yta	Silver

Tekniska data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Genomgångsmotstånd (6)	≥ 5000 MΩ
Märkspänning	1 500 V	Märkström	100 A
Skyddsklass	IP67 ijackad	Stickcykler	≥ 100

Klassificeringar

ETIM 7.0	EC001121	ETIM 8.0	EC001121
ETIM 9.0	EC001121	ECLASS 10.0	27-44-03-12
ECLASS 11.0	27-44-03-12	ECLASS 12.0	27-44-03-12
ECLASS 13.0	27-44-03-12		

Godkännanden

Godkännanden



UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E529699

Nedladdningar


Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	Suitable_Tools_for_WBC_Battery_Connector
Kataloger	Catalogues in PDF-format

WBC-P-6BK-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



WBC-P-6BK-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimp processen
- Spara alla crimp cykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	EPG 45	Artikelbeteckning
Art.nr.	1500830000	Crimpverktyg, 6mm ² , 150mm ² , Sexkantig crimptång, WM-Crimp,
GTIN (EAN)	4050118309317	Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning
Förp.	1 Stück	

... för crimpkabelskor (enligt DIN 46234)

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimp processen
- Spara alla crimp cykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 45 DIN 25	Artikelbeteckning
Art.nr.	1501340000	25mm ² , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118309560	
Förp.	1 Stück	