

WBC-P-6OR-25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

V oblasti obnovitelných zdrojů energie hrají stále důležitější roli bateriové systémy pro ukládání energie. Obvykle se skládají z několika jednotlivých baterií, které je třeba rychle a snadno vyměnit. Konektor Weidmüller Battery Connector (WBC) umožňuje v několika jednoduchých krocích připojit k ESS několik jednotlivých baterií – a v případě potřeby je stejně rychle odpojit. Pro větší bezpečnost a snadnější manipulaci jsou póly zřetelně označeny: Kladný pól je označen oranžově a záporný pól černě.

Všeobecné objednací údaje

Objednací číslo	2905300000
Typ	WBC-P-6OR-25
GTIN (EAN)	4099986025974
Množství	5 ks

WBC-P-6OR-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	23,2 g
----------------	--------

Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-40 °C	Trvalá provozní teplota, max.	125 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

Technické údaje

Cykly zapojování	≥ 100	Jmenovité napětí	1 500 V
Jmenovitý proud	120 A	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Objemový odpor	≥ 5000 MΩ	Stupeň krytí	IP67 zapojené

Všeobecné údaje

Barevný	Oranžová	Materiál	PA 66
Provedení povrchu	stříbrné	Průměr kontaktu, kolík Ø	6 mm
Průřez vodiče, max.	25 mm²	Schválení	UL 4128
Typ	Zásuvka	Typ připojení	Nalisované připojení
Vnější průměr kabelu, max.	6 mm		

Klasifikace

ETIM 7.0	EC001121	ETIM 8.0	EC001121
ETIM 9.0	EC001121	ECLASS 10.0	27-44-03-12
ECLASS 11.0	27-44-03-12	ECLASS 12.0	27-44-03-12
ECLASS 13.0	27-44-03-12		

Osvědčení

Schválení



UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E529699

Soubory ke stažení


Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Suitable_Tools_for_WBC_Battery_Connector
Katalogy	Catalogues in PDF-format

WBC-P-60R-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



WBC-P-60R-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 45	Verze
Objednací číslo	6500830000	Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 150mm ² , Šestihranné
GTIN (EAN)	4050118309317	krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové
Množství	1 ks	krimpování, Oválné krimpování

... pro krimpovací kabelová oka (podle DIN 46234)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	ES EPG 45 DIN 25	Verze
Objednací číslo	6501340000	25mm ² , Krimpování - odsazení
GTIN (EAN)	4050118309560	
Množství	1 ks	