

WBC-S-6BK-B**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Az akkumulátoros tárolórendszerek egyre fontosabb szerepet játszanak a megújuló energiák terén. Általában több különálló akkumulátorból állnak, amelyeket gyorsan és egyszerűen kell cserélni. A Weidmüller Battery Connector (WBC) lehetővé teszi, hogy több különálló akkumulátort csatlakoztasson egy ESS-hez mindössze néhány egyszerű lépésben, és ugyanilyen gyorsan leválassza a csatlakozásokat szükség esetén. A nagyobb biztonság és az egyszerű kezelés érdekében a pólusok egyértelmű jelölést kapnak: A pozitív pólus narancssárga, a negatív pólus pedig fekete.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2905330000
Típus	WBC-S-6BK-B
GTIN (EAN)	4099986025998
Qty.	5 Stück

WBC-S-6BK-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	23,6 g
-------------	--------

Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	125 °C
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------

Műszaki adatok

Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Névleges feszültség	1 500 V
Névleges áram	120 A	Térfogati ellenállás	≥ 5000 MΩ
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Védelmi osztály	IP67 dugaszolva

Általános adatok

Anyag	PA 66	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Felületi minőség	ezüst	Jóváhagyások	UL 4128
Kábel külső átmérője, max.	6 mm	Szín	fekete
Típus	Dugó	Vezeték-keresztmetszet, max.	25 mm ²
Érintkező átmérő, dugó Ø	6 mm		

Besorolások

ETIM 7.0	EC001121	ETIM 8.0	EC001121
ETIM 9.0	EC001121	ECLASS 10.0	27-44-03-12
ECLASS 11.0	27-44-03-12	ECLASS 12.0	27-44-03-12
ECLASS 13.0	27-44-03-12		

Tanúsítványok

Jóváhagyások



UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E529699

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format