

WBC-P-8BK-35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

System för lagring av batteri spelar en allt viktigare roll inom området av förnybara energikällor. De består vanligtvis av flera enskilda batterier som måste vara snabba och enkla att byta ut. Weidmüller Battery Connector (WBC) gör det möjligt att ansluta flera enskilda batterier till en ESS i bara några få enkla steg - och att koppla ur anslutningarna lika snabbt vid behov. För mer säkerhet och smidig hantering är polerna tydligt markerade: Pluspolen i orange och minuspolen i svart.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|----------------------------|
| | |
| Art.nr. | 2905350000 |
| Typ | WBC-P-8BK-35 |
| GTIN (EAN) | 4099986026018 |
| Förp. | 5 Stück |

WBC-P-8BK-35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | |
|-----------|------|
| Nettovikt | 46 g |
|-----------|------|

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| Varaktig driftstemperatur, min. | -40 °C | Varaktig driftstemperatur, max. | 125 °C |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|

Allmänna uppgifter

| | | | |
|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------|
| Anslutningstyp | Crimpanslutning | Färgkod | svart |
| Godkännanden | UL 4128 | Kabeldiameter utsidan max. | 11,3 mm |
| Kabeldiameter utsidan min. | 10,6 mm | Kontaktdiameter stift Ø | 8 mm |
| Ledardiameter, max. | 35 mm ² | Material | PA 66 |
| Typ | Hylsa | Yta | Silver |

Tekniska data

| | | | |
|--------------------------------|--------------|------------------------|-----------|
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | Genomgångsmotstånd (6) | ≥ 5000 MΩ |
| Märkspänning | 1 500 V | Märkström | 150 A |
| Skyddsklass | IP67 ijackad | Stickcykler | ≥ 100 |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0 | EC001121 | ETIM 8.0 | EC001121 |
| ETIM 9.0 | EC001121 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-12 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-03-12 | ECLASS 12.0 | 27-44-03-12 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-03-12 | | |

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|--------------|
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr. (UR) | E529699 |

Nedladdningar


| | |
|-----------------------|--|
| Teknikuppgifter Data | CAD data – STEP |
| Användardokumentation | Suitable_Tools_for_WBC_Battery_Connector |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |

WBC-P-8BK-35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



WBC-P-8BK-35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimp processen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | EPG 45 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1500830000 | Crimpverktyg, 6mm ² , 150mm ² , Sexkantig crimptång, WM-Crimp, |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning |
| Förp. | 1 Stück | |

... för crimpkabelskor (enligt DIN 46234)

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimp processen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Typ | ES EPG 45 DIN 35 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1501350000 | 35mm ² , Indent-crimptång |
| GTIN (EAN) | 4050118309645 | |
| Förp. | 1 Stück | |