

WBC-P-8BK-50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

V oblasti obnovitelných zdrojů energie hrají stále důležitější roli bateriové systémy pro ukládání energie. Obvykle se skládají z několika jednotlivých baterií, které je třeba rychle a snadno vyměnit. Konektor Weidmüller Battery Connector (WBC) umožňuje v několika jednoduchých krocích připojit k ESS několik jednotlivých baterií – a v případě potřeby je stejně rychle odpojit. Pro větší bezpečnost a snadnější manipulaci jsou póly zřetelně označeny: Kladný pól je označen oranžově a záporný pól černě.

Všeobecné objednací údaje

Objednací číslo	2905370000
Typ	WBC-P-8BK-50
GTIN (EAN)	4099986026032
Množství	5 ks

WBC-P-8BK-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 45 g

Teploty

Trvalá provozní teplota, min. -40 °C Trvalá provozní teplota, max. 125 °C

Technické údaje

Cykly zapojování	≥ 100	Jmenovité napětí	1 500 V
Jmenovitý proud	200 A	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Objemový odpor	≥ 5000 MΩ	Stupeň krytí	IP67 zapojené

Všeobecné údaje

Barevný	černá	Materiál	PA 66
Provedení povrchu	stříbrné	Průměr kontaktu, kolík Ø	8 mm
Průřez vodiče, max.	50 mm ²	Schválení	UL 4128
Typ	Zásuvka	Typ připojení	Nalisované připojení
Vnější průměr kabelu, max.	13,2 mm	Vnější průměr kabelu, min.	12,5 mm

Klasifikace

ETIM 7.0	EC001121	ETIM 8.0	EC001121
ETIM 9.0	EC001121	ECLASS 10.0	27-44-03-12
ECLASS 11.0	27-44-03-12	ECLASS 12.0	27-44-03-12
ECLASS 13.0	27-44-03-12		

Osvědčení

Schválení



UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E529699

Soubory ke stažení


Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Suitable_Tools_for_WBC_Battery_Connector
Katalogy	Catalogues in PDF-format

WBC-P-8BK-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



WBC-P-8BK-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 45	Verze
Objednací číslo	6500830000	Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 150mm ² , Šestihranné
GTIN (EAN)	4050118309317	krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové
Množství	1 ks	krimpování, Oválné krimpování

... pro krimpovací kabelová oka (podle DIN 46234)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	ES EPG 45 DIN 35	Verze
Objednací číslo	6501350000	35mm ² , Krimpování - odsazení
GTIN (EAN)	4050118309645	
Množství	1 ks	