

WBC-P-8BK-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Az akkumulátoros tárolórendszerek egyre fontosabb szerepet játszanak a megújuló energiák terén. Általában több különálló akkumulátorból állnak, amelyeket gyorsan és egyszerűen kell cserélni. A Weidmüller Battery Connector (WBC) lehetővé teszi, hogy több különálló akkumulátort csatlakoztasson egy ESS-hez mindössze néhány egyszerű lépésben, és ugyanilyen gyorsan leválassza a csatlakozásokat szükség esetén. A nagyobb biztonság és az egyszerű kezelés érdekében a pólusok egyértelmű jelölést kapnak: A pozitív pólus narancssárga, a negatív pólus pedig fekete.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Rendelési szám | 2905370000 |
| Típus | WBC-P-8BK-50 |
| GTIN (EAN) | 4099986026032 |
| Qty. | 5 Stück |

WBC-P-8BK-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | |
|-------------|------|
| Nettó tömeg | 45 g |
|-------------|------|

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -40 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 125 °C |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|

Műszaki adatok

| | | | |
|--------------------------|-------|----------------------|-----------------|
| Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 | Névleges feszültség | 1 500 V |
| Névleges áram | 200 A | Térfogati ellenállás | ≥ 5000 MΩ |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | Védelmi osztály | IP67 dugaszolva |

Általános adatok

| | | | |
|------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|
| Anyag | PA 66 | Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás |
| Felületi minőség | ezüst | Jóváhagyások | UL 4128 |
| Kábel külső átmérője, max. | 13,2 mm | Kábel külső átmérője, min. | 12,5 mm |
| Szín | fekete | Típus | Hüvely |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 50 mm ² | Érintkező átmérő, dugó Ø | 8 mm |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0 | EC001121 | ETIM 8.0 | EC001121 |
| ETIM 9.0 | EC001121 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-12 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-03-12 | ECLASS 12.0 | 27-44-03-12 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-03-12 | | |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|------------------------|-------------|
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E529699 |

Letöltések


| | |
|--------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | Suitable_Tools_for_WBC_Battery_Connector |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

WBC-P-8BK-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



WBC-P-8BK-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | EPG 45 | Verzió |
| Rendelési szám | 1500830000 | Présszerszám, 6mm ² , 150mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás |
| Qty. | 1 Stück | |

... krimpelhető kábelsarukhoz (DIN 46234 szerint)

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Típus | ES EPG 45 DIN 35 | Verzió |
| Rendelési szám | 1501350000 | 35mm ² , Fogas sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118309645 | |
| Qty. | 1 Stück | |