

WBC-P-8OR-50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Los sistemas de almacenamiento en batería desempeñan un papel cada vez más importante en el campo de las energías renovables. Por lo general consisten en varias baterías individuales que deben ser rápidas y fáciles de reemplazar. El Conector de Baterías Weidmüller (WBC) permite conectar varias baterías individuales a un ESS en unos pocos pasos, y desconectar las conexiones con la misma rapidez si es necesario. Para mayor seguridad y facilidad de manejo, los polos están claramente marcados: el polo positivo en naranja y el polo negativo en negro.

Datos generales para pedido

Código	2905380000
Tipo	WBC-P-8OR-50
GTIN (EAN)	4099986026049
Cantidad	5 Pieza

WBC-P-8OR-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto	45 g
-----------	------

Temperaturas

Temperatura permanente de trabajo, min. -40 °C

Temperatura permanente de trabajo, max. 125 °C

Datos Generales

Color	naranja	Diámetro de contacto macho Ø	8 mm
Diámetro del cable exterior, máx.	8 mm	Homologaciones	UL 4128
Material	PA 66	Sección de conexión del conductor, max.	50 mm²
Superficie	plata	Tipo	Hembra
Tipo de conexión	Conexión crimpada		

Datos técnicos

Ciclos de enchufado	≥ 100	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Intensidad nominal	200 A	Resistencia de paso	≥ 5000 MΩ
Tensión nominal	1.500 V	Tipo de protección	IP67 enchufado

Clasificaciones

ETIM 7.0	EC001121	ETIM 8.0	EC001121
ETIM 9.0	EC001121	ECLASS 10.0	27-44-03-12
ECLASS 11.0	27-44-03-12	ECLASS 12.0	27-44-03-12
ECLASS 13.0	27-44-03-12		

Homologaciones

Homologaciones



UL File Number Search	Sitio web UL
-----------------------	--------------

Núm. de certificación (UR)	E529699
----------------------------	---------

Descargas


Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Documentación del usuario	Suitable Tools for WBC Battery Connector
Catálogo	Catalogues in PDF-format

WBC-P-80R-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



WBC-P-8OR-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramientas


Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Tipo	EPG 45	Versión
Código	1500830000	Herramienta para prensar, 6mm ² , 150mm ² , Conexión crimpada
GTIN (EAN)	4050118309317	hexagonal, Cimpado WM, Conexión crimpada con engastes,
Cantidad	1 Pieza	Crimpado trapezoidal, Conexión crimpada oval

... para terminales preaislados (según DIN 46234)


Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Tipo	ES EPG 45 DIN 35	Versión
Código	1501350000	35mm ² , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118309645	
Cantidad	1 Pieza	