

**CRIMPFIX R VARIO PZ3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

**Informations générales de commande**

Version	Machines automatiques, Machine automatique à dénuder et à sertir
Référence	<a href="#">2912420000</a>
Type	CRIMPFIX R VARIO PZ3
GTIN (EAN)	4099986535992
Qté.	1 pièce(s)

**CRIMPFIX R VARIO PZ3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	485 mm	Profondeur (pouces)	19,094 inch
Hauteur	565 mm	Hauteur (pouces)	22,244 inch
Largeur	335 mm	Largeur (pouces)	13,189 inch
Poids net	22 000 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

**Machines automatiques de dénudage/sertissage**

Consommables	Cosses tubulaires en rouleaux	Entraînement	Électro-pneumatique
Plage de sertissage, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Plage de sertissage, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Section de l'embout, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Section de l'embout, min.	0,5 mm <sup>2</sup>

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--