

## CRIMPFIX R VARIO PZ3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Automatikus csupaszolóhoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | Automata gépek, Automata csupaszoló és krimpelő |
| Rendelési szám | <a href="#">2912420000</a>                      |
| Típus          | CRIMPFIX R VARIO PZ3                            |
| GTIN (EAN)     | 4099986535992                                   |
| Qty.           | 1 Stück   |

## CRIMPFIX R VARIO PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 485 mm   | Mélység (coll)   | 19,094 inch |
| Magasság    | 565 mm   | Magasság (coll)  | 22,244 inch |
| Szélesség   | 335 mm   | Szélesség (coll) | 13,189 inch |
| Nettó tömeg | 22 000 g |                  |             |

## PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

|                                      |                        |                                      |                     |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Fogyóeszközök                        | Láncolt érvég hüvelyek | Hajtás                               | Elektropneumatikus  |
| Krimpelési tartomány, max.           | 2,5 mm <sup>2</sup>    | Krimpelési tartomány, min.           | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Érvég hüvelyek keresztmetszete, max. | 2,5 mm <sup>2</sup>    | Érvég hüvelyek keresztmetszete, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002778    | ETIM 7.0    | EC002778    |
| ETIM 8.0    | EC002778    | ETIM 9.0    | EC002778    |
| ECLASS 9.0  | 17-13-01-01 | ECLASS 9,1  | 17-13-01-01 |
| ECLASS 10.0 | 17-13-01-01 | ECLASS 11.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 12.0 | 17-13-01-01 | ECLASS 13.0 | 17-13-01-01 |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|             |  |
|-------------|--|
| Katalógusok | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-------------|--|