

## CRIMPFIX R VARIO PZ3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Do automatycznego zdejmowania izolacji oraz zaciskania
- Szybka i wydajna obróbka
- Łatwe dostosowanie do wymaganego zakresu przekrojów przewodów
- Zdejmowanie izolacji i zaciskanie końcówek przewodów w jednym kroku
- Obróbka tulejek oraz styków innych producentów może doprowadzić do awarii oraz uszkodzenia maszyny!

### Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Automaty, Automat do zdejmowania izolacji i zaciskania
Nr zam.	<a href="#">2912420000</a>
Typ	CRIMPFIX R VARIO PZ3
GTIN (EAN)	4099986535992
Ilość	1 Szt.

**CRIMPFIX R VARIO PZ3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	485 mm	Głębokość (cale)	19,094 inch
Wysokość	565 mm	Wysokość (cale)	22,244 inch
Szerokość	335 mm	Szerokość (cale)	13,189 inch
Masa netto	22 000 g		

**automaty do zdejmowania izolacji/zaciskania końcówek**

Materiały zużywalne	łańcuchowo połączone końcówki tulejkowe	Przekrój tulejek na żyłę, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Przekrój tulejek na żyłę, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	napęd	Elektropneumatyczne
obszar zacisku, maks.	2,5 mm <sup>2</sup>	obszar zacisku, min.	0,5 mm <sup>2</sup>

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

**Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--