

## IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

SNAP IN 

PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET  
specifikáció szerint

## Általános rendelési adatok

Verzió	Tápcsatlakozó, Dugó, PROFINET
Rendelési szám	<a href="#">2912590000</a>
Típus	IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT
GTIN (EAN)	4099986536418
Qty.	1 Stück

## IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	36,2 mm	Magasság (coll)	1,425 inch
Szélesség	26,8 mm	Szélesség (coll)	1,055 inch
Hossz	85,4 mm	Hossz, inch	3,362 inch
Nettó tömeg	96 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
-------------------	----------------

## Szabványok

Csatlakozó, standard	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126
----------------------	--

## Villamos tulajdonságok

Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	16 A	Üzemi feszültség	24 V
------------------------------------	------	------------------	------

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126	Tanúsítvány száma (UR)	E92202
----------------------	--	------------------------	--------

## Általános adatok

1. csatlakozás	PushPull Power	2. csatlakozás	SNAP IN
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Ház fő anyaga	Cink présöntvény, nikkelezett
Kábel tömítőanyaga	EPDM	Köpenyátmérő, max.	13 mm
Köpenyátmérő, min.	8 mm	Pólusszám	5
Reteszelés típusa	Push Pull	Szennyezés súlyossága	2
Szín	Ezüstszürke	Tömítőanyag	NBR
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,75 mm <sup>2</sup>	Védelmi osztály	IP65, IP67
Árnyékolás	árnyékolatlan	Érintkező anyaga	Cu-ötvözet
Érintkező felület	Arany a nikkel felett		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9,1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	6–8 mm-es külső átmérőjű kábelekhez, rendeljen további csökkentő tömítést.
------------------	--

## IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E92202

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Méretrajz



### Rajz



When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

## IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Különálló alkatrészek



PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET  
specifikáció szerint

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-REDU-6-8-PS-VAPM	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6531330000</a>	Tápcsatlakozó, Dugó, Tömítőbetét, PROFINET
GTIN (EAN)	4050118545227	
Qty.	10 Stück	