

**IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**SNAP IN** 

PushPull Power stickkontakt enligt PROFINET specifikation

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Poweranslutning, Kontakt, PROFINET
Art.nr.	<a href="#">2912590000</a>
Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT
GTIN (EAN)	4099986536418
Förp.	1 Stück

## IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	36,2 mm	Bygghöjd (tum)	1,425 inch
Bredd	26,8 mm	Byggbredd (tum)	1,055 inch
Längd	85,4 mm	Bygglängd (tum)	3,362 inch
Nettovikt	96 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------

## Allmänna data

Anslutning 1	PushPull Power	Anslutning 2	SNAP IN
Antal poler	5	Avskärmning	oskärmad
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Färgkod	silvergrå
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning, förnicklad	Kontaktmaterial	Cu-legering
Kontaktyta	Guld över nickel	Ledararea, fintrådig, min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, fintrådig, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Låsningstyp	Push Pull
Manteldiameter, max.	13 mm	Manteldiameter, min.	8 mm
Material kabeltätning	EPDM	Material tätning	NBR
Nedsmutningsgrad	2	Skyddsklass	IP 65, IP67
Stickcykler	≥ 100		

## Allmänna standarder

Certifikat nr. (UR)	E92202	Kontaktton Norm	enligt PROFINET-specifikationen, IEC 61076-3-126
---------------------	--------	-----------------	--

## Elektriska egenskaper

Drivspänning	24 V	Ledningsförmåga vid 50 °C	16 A
--------------	------	---------------------------	------

## Normer

Kontaktton Norm	enligt PROFINET-specifikationen, IEC 61076-3-126
-----------------	--

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation	För kablar med yttre diameter 6-8 mm, beställ ytterligare reducerande tätning.
--------------------	--

## IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E92202

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Profilritning



### Ritning



When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

**IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör****Separata delar**PushPull Power stickkontakt enligt PROFINET  
specifikation**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-REDU-6-8-PS-VAPM	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2531330000</a>	Poweranslutning, Kontakt, Tätningsinsats, PROFINET
GTIN (EAN)	4050118545227	
Förp.	10 Stück	