

## STRIPAX SD PROMO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	<a href="#">2919540000</a>
Typ	STRIPAX SD PROMO
GTIN (EAN)	4099986576445
Ilość	1 Szt.

**STRIPAX SD PROMO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	309 mm	Głębokość (cale)	12,165 inch
Wysokość	58 mm	Wysokość (cale)	2,283 inch
Szerokość	141 mm	Szerokość (cale)	5,551 inch
Masa netto	547,68 g		

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000181	ETIM 7.0	EC000181
ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ECLASS 9.0	21-10-01-90	ECLASS 9.1	21-10-01-90
ECLASS 10.0	21-10-01-90	ECLASS 11.0	21-10-01-90
ECLASS 12.0	21-10-01-90	ECLASS 13.0	21-10-01-90

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Pobieranie**

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--