

**H0,5/7****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Для проводов 0,25-6,0 мм<sup>2</sup> (AWG 24-10)

Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Кабельный наконечник, Стандартный, 7 mm, 7 mm
Номер для заказа	<a href="#">2919640000</a>
Тип	H0,5/7
GTIN (EAN)	4099986576766
Кол.	1 000 Шт.
Упаковка	Россыпью

Дата создания 2 июня 2024 г. 12:31:20 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

H0,5/7

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	7 мм	Высота (в дюймах)	0,276 inch
Масса нетто	0,038 g		

## Технические данные

Исполнение	Стандартный	Описание артикула	(2)Wire-end ferrule
------------	-------------	-------------------	---------------------

## Кабельные наконечники

L1 в мм	7 мм	Диаметр изоляции (D2)	2,1 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	1 мм	Длина зачистки изоляции	7 мм
Длина поверхности контакта (L2)	7 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 20
Поперечное сечение соединяемого провода	0,5 mm <sup>2</sup>		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	--

**H0,5/7**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

