

PV BSS VAPM 5P M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	2920100000
Típus	PV BSS VAPM 5P M
GTIN (EAN)	4099986582996
Qty.	1 Stück

PV BSS VAPM 5P M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 67,6 g

Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -40 °C

Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 105 °C

Általános adatok

Anyag	Műanyag, PA	Csatlakozás típusa	PUSH IN
Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984)	6 kV	Pólusszám	5
Szennyezés súlyossága	3	Szigetelés erőssége	$\geq 10^8 \Omega$
Szín	fekete	Vezeték-keresztmetszet, max.	10 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²		

Műszaki adatok

Névleges feszültség	600 V	Névleges áram	60 A
Szennyezés súlyossága	3	Vezeték-keresztmetszet, max.	10 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²	Védelmi osztály	IP65, zárt állapotban, IP2x nyitva, IP67, IP68

Garancia

Időköz 2 év

Besorolások

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ECLASS 9.0	22-57-92-03	ECLASS 9,1	27-44-01-07
ECLASS 10.0	27-44-01-07	ECLASS 11.0	22-57-02-92
ECLASS 12.0	22-57-02-92	ECLASS 13.0	22-57-02-92

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Product Change Notification	Änderung für PV – AC Steckverbinder Change to PV – AC connector
Katalógusok	Catalogues in PDF-format