

PV BSS VAPM 5P M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	2920100000
Typ	PV BSS VAPM 5P M
GTIN (EAN)	4099986582996
Förp.	1 Stück

PV BSS VAPM 5P M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	67,6 g
-----------	--------

Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min.	-40 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	105 °C
---------------------------------	--------	---------------------------------	--------

Allmänna uppgifter

Anslutningstyp	PUSH IN	Antal poler	5
Färgkod	svart	Isolationshållfasthet	$\geq 10^8 \Omega$
Ledardiameter, max.	10 mm ²	Ledardiameter, min.	0,5 mm ²
Märkstötspänning (DIN EN 61984)	6 kV	Material	Plast, PA
Nedsmutningsgrad	3		

Tekniska data

Ledardiameter, max.	10 mm ²	Ledardiameter, min.	0,5 mm ²
Märkspänning	600 V	Märkström	60 A
Nedsmutningsgrad	3	Skyddsklass	IP 65, i slutet tillstånd, IP 2x öppen, IP67, IP68

Garanti

Tidsperiod	2 år
------------	------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ECLASS 9.0	22-57-92-03	ECLASS 9.1	27-44-01-07
ECLASS 10.0	27-44-01-07	ECLASS 11.0	22-57-02-92
ECLASS 12.0	22-57-02-92	ECLASS 13.0	22-57-02-92

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Meddelande om produktändring	Änderung für PV – AC Steckverbinder Change to PV – AC connector
Kataloger	Catalogues in PDF-format