

PV BSS DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|----------------------------|
| | |
| Nr zam. | 2920120000 |
| Typ | PV BSS DL |
| GTIN (EAN) | 4099986583016 |
| Ilość | 20 Szt. |

PV BSS DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

| | |
|------------|--------|
| Masa netto | 11,4 g |
|------------|--------|

Temperatury

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| długotrwała temperatura użytkowa, min. | -40 °C | długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 105 °C |
|--|--------|---|--------|

Dane ogólne

| | | | |
|----------|-------------------|--------------------------|---|
| Barwny | czarny | Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| tworzywo | tworzywo sztuczne | | |

Dane techniczne

| | | | |
|-----------------|---|--------------------------|---|
| Stopień ochrony | IP65, w stanie zamkniętym, IP2x otwarta, IP67, IP68 | Stopień zanieczyszczenia | 3 |
|-----------------|---|--------------------------|---|

Gwarancja

| | |
|-----------|--------|
| Czasokres | 2 lata |
|-----------|--------|

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002928 | ETIM 7.0 | EC002928 |
| ETIM 8.0 | EC002928 | ETIM 9.0 | EC002928 |
| ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 | ECLASS 9.1 | 27-44-01-07 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-07 | ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 | ECLASS 13.0 | 22-57-02-92 |

Dopuszczenia

Dopuszczenia



| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Pobieranie

| | |
|----------------------------------|--|
| Powiadomienie o zmianie produktu | Änderung für PV – AC Steckverbinder Change to PV – AC connector |
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |