

PV BSS DL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	2920120000
Typ	PV BSS DL
GTIN (EAN)	4099986583016
Förp.	20 Stück

PV BSS DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 11,4 g

Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min. -40 °C Varaktig driftstemperatur, max. 105 °C

Allmänna uppgifter

Färgkod	svart	Material	Plast
Nedsmutningsgrad	3		

Tekniska data

Nedsmutningsgrad	3	Skyddsklass	IP 65, i slutet tillstånd, IP 2x öppen, IP67, IP68
------------------	---	-------------	----------------------------------------------------

Garanti

Tidsperiod 2 år

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ECLASS 9.0	22-57-92-03	ECLASS 9.1	27-44-01-07
ECLASS 10.0	27-44-01-07	ECLASS 11.0	22-57-02-92
ECLASS 12.0	22-57-02-92	ECLASS 13.0	22-57-02-92

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Nedladdningar

Meddelande om produktändring	Änderung für PV – AC Steckverbinder Change to PV – AC connector
Kataloger	Catalogues in PDF-format