

SAI-04D-VPHP-2A-M120-NAM-EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Passiva M12 fördelare finns i alla tänkbara former och utföranden. Dessutom finns några särskilda versioner, som SAI fördelare för EX området eller den ergonomiska M8 endast hos Weidmüller. Många rättsskyddade lösningar ingår i dessa innovativa produkter.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | Huvversion Ex, M12, 30 V, A-kodad, LED: Nej, Initiator ljusdiod: Nej, Anslutningstyp: 2-trådig |
| Art.nr. | 2921100000 |
| Typ | SAI-04D-VPHP-2A-M120-NAM-EX |
| GTIN (EAN) | 4099986612778 |
| Förp. | 1 Stück |

SAI-04D-VPHP-2A-M120-NAM-EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Djup | 60 mm | Byggdjup (tum) | 2,362 inch |
| Höjd | 61,3 mm | Bygghöjd (tum) | 2,413 inch |
| Längd | 102 mm | Bygglängd (tum) | 4,016 inch |
| Nettovikt | 250 g | | |

Temperaturer

| | |
|-----------------|------------|
| Drifttemperatur | -40 - 60°C |
|-----------------|------------|

Anslutningsdata

| | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| Ledaranslutningsteknik | PUSH IN | Förskruvningar | M 20 |
| Anslutningsområde, min. | 0,14 mm ² | Anslutningsområde, max. | 1,5 mm ² |
| Fördelarutgång | Huvversion Ex | | |

Allmänna tekniska data

| | | | |
|-------------------------------|---------|------------------|------------|
| Anslutningsstationens kodning | A-kodad | Skyddsklass | IP66, IP67 |
| Överspänningskategori | III | Antal poler | 2 |
| Antal kontakthylsor | 4 | Anslutningsgänga | M12 |
| Nedsmutningsgrad | 3 | Brandegenskaper | V-0 |
| Stickcykler | ≤ 50 | LED | Nej |
| Initiator ljusdiod | Nej | | |

Elektriska data

| | | | |
|---------------------------------|-------|--------------------|-------|
| Märkspänning, min. | 0 V | Märkspänning, max. | 30 V |
| Max. strömbelastbarhet per spår | 0,8 A | Summaström | 0,8 A |
| Ström per signal | 0,8 A | | |

Materialdata

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| Material i O-ring | | Kapslingsmaterial | Pocan (basmodul), Pressgjuten zink (kapslingsöversdel) |
| | FKM | | |
| Kapslingsfärg | svart (liknande RAL 9005) | Huvtätningmaterial | Skummad polyuretan |
| Skruvhylsa | CuZn, förnicklad | Kontaktmaterial | CuZn |
| Kontaktyta | förgylld | Kontakthållarmaterial | PBT (UL 94 V0) |
| Kabelförskruvning, material | Metall | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002585 | ETIM 7.0 | EC003558 |
| ETIM 8.0 | EC003558 | ETIM 9.0 | EC003558 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 | ECLASS 9.1 | 27-44-01-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-11 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-11 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-11 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-11 |

SAI-04D-VPHP-2A-M12O-NAM-EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Viktig hänvisningstext

Produktinformation

Ingår i leveransen:

- 2 x Skyddskåpa M12
- 1 x kabelförskruvning M20 x 1,5
- 1 x tätningskontakt M20 x 1,5
- 1 x MultiCard ESG 9/17 K apparatmärkning

Godkännanden

Godkännanden



Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse

[IECEx Certificate](#)[ATEX Certificate](#)[CE Declaration of Conformity](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

SAI-04D-VPHP-2A-M120-NAM-EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar


Bildliknande




Bildliknande




Miscellaneous



Profilritning



Kopplingsbild



SAI-04D-VPHP-2A-M12O-NAM-EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Screwty® kabelförskruvningsverktyg med momentfunktion



Det perfekta verktyget för alla tillämpningar

Screwty® är det idealiska universalverktyget för åtdragning alla vanliga givar- och ställdonsledningar. Med Screwty® kommer man även lätt åt svåråtkomliga, runda kontaktdon. Utan stor kraft, bara med enkel vridning kan kontaktdon enkelt lossas och skruvas fast. Screwty® passar till de flesta ledningar och kontaktdon även från andra tillverkare (över 90 %) och är därmed unik och kan användas över hela världen. Screwty® består av ett handtag med en konventionell 1/4-tumsanslutning. Sålunda kan det användas för alla storlekar: för M12 och M8 runda anslutningsdon samt för M12F och M8F fritt konfektionerbara stickproppar och uttag, liksom för alla M23 stickproppar och uttag.

Allmänna beställningsdata

| Typ | SCREWTY SET -DM | Artikelbeteckning | Förpackning |
|------------|----------------------------|---|-------------|
| Art.nr. | 1920000000 | Kabelförskruvningsverktyg till M8-, M12-linjer och kontaktdon | Kartong |
| GTIN (EAN) | 4032248436859 | | |
| Förp. | 1 Stück | | |

Tillbehör



Passiva M12 fördelare finns i alla tänkbara former och utföranden. Dessutom finns några särskilda versioner, som SAI fördelare för EX området eller den ergonomiska M8 endast hos Weidmüller. Många rättsskyddade lösningar ingår i dessa innovativa produkter.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|----------------------------|
| Typ | SAI-TS35 MF |
| Art.nr. | 1917400000 |
| GTIN (EAN) | 4032248551330 |
| Förp. | 1 Stück |

SAI-04D-VPHP-2A-M12O-NAM-EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

M12



Skyddskåpor skyddar oanslutna kontaktingångar mot extern inverkan.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ | SAI-SK-M12-UNI 2029 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2330260000 | Skyddade komponentgrupper, Skyddskåpa |
| GTIN (EAN) | 4032248592067 | |
| Förp. | 20 Stück | |

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ESG 9/17 K MC NE WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1674760000 | ESG, Apparatmärkning x 17 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande |
| GTIN (EAN) | 4008190447649 | |
| Förp. | 200 Stück | |