

## SAI-08D-VPHP-2A-M12O-NAM-EX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A passzív M12 elosztók minden elképzelhető kialakítással és konfigurációval kaphatók. Továbbá, számos különleges változat, pl. robbanásveszélyes területen használható SAI elosztók, vagy az ergonomikus kialakítású M8, csak a Weidmüllertől szerezhető be. Ezek mögött az innovatív termékek mögött számos szabadalmi védelem áll.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Kupakos változat Ex, M12, 30 V, A kódolású, LED: Nem, LED iniciátor: Nem, Huzalozás típus: 2 vezetékes
Rendelési szám	<a href="#">2921120000</a>
Típus	SAI-08D-VPHP-2A-M12O-NAM-EX
GTIN (EAN)	4099986612792
Qty.	1 Stück

## SAI-08D-VPHP-2A-M120-NAM-EX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	60 mm	Mélység (coll)	2,362 inch
Magasság	61,3 mm	Magasság (coll)	2,413 inch
Hossz	152 mm	Hossz, inch	5,984 inch
Nettó tömeg	250 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 - 60°C
-------------------	------------

## Szállításkor mellékelve

A szállítási terjedelem része	2 x M12-es védőfedél, 1 x M20 x 1,5 kábelcsavarzat, 1 x M20 x 1,5 lezáró dugasz, 1 x MultiCard ESG 9/17 K készülékjelölő
-------------------------------	--

## Connection data

Vezetékcsatlakozás-technika	PUSH IN	Tömszelencék	M 20
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,14 mm <sup>2</sup>	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Elosztó kimenet	Kupakos változat Ex		

## Electrical data

Névleges feszültség, min.	0 V	Névleges feszültség, max.	30 V
Max. áramtovábbítási kapacitás kártyahelyenként	0,8 A	Teljes áram	0,8 A
Áram/jel	0,8 A		

## General technical data

Plug-in állomás kódolás	A kódolású	Túlfeszültség kategória	III
Védelmi osztály	IP66, IP67	Pólusszám	2
Érintkező aljzatok száma	8	Csatlakozási menet	M12
Szennyezés súlyossága	3	Viselkedés tűzben	V-0
Dugaszolási ciklusok	≤ 50	LED	Nem
LED iniciátor	Nem		

## Material data

O-gyűrű anyaga	FKM	Ház fő anyaga	Pocan (alapmodul), Cink présöntvény (fedél)
Ház színe	fekete (RAL 9005-höz hasonló)	Fedél tömítőanyaga	Polyurethane foamed
Csavaros aljzat	Nikkelezett CuZn	Érintkező anyaga	CuZn
Érintkező felület	Aranyozott	Érintkezőtartó anyaga	PBT (UL 94 V0)
Cable gland material	fém		

## SAI-08D-VPHP-2A-M12O-NAM-EX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002585	ETIM 7.0	EC003558
ETIM 8.0	EC003558	ETIM 9.0	EC003558
ECLASS 9.0	27-44-01-08	ECLASS 9,1	27-44-01-08
ECLASS 10.0	27-44-01-11	ECLASS 11.0	27-44-01-11
ECLASS 12.0	27-44-01-11	ECLASS 13.0	27-44-01-11

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">IECEx Certificate</a> <a href="#">ATEX Certificate</a> <a href="#">CE Declaration of Conformity</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## SAI-08D-VPHP-2A-M120-NAM-EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok


### A kép illusztráció




### A kép illusztráció




### Miscellaneous



### Méretrajz



### Kapcsolási rajz



## SAI-08D-VPHP-2A-M120-NAM-EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/17 K MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1674760000</a>	ESG, Készülékjelölők x 17 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
GTIN (EAN)	4008190447649	
Qty.	200 Stück	

## Tartozékok



A passzív M12 elosztók minden elképzelhető kialakítással és konfigurációval kaphatók. Továbbá, számos különleges változat, pl. robbanásveszélyes területen használható SAI elosztók, vagy az ergonomikus kialakítású M8, csak a Weidmüllertől szerezhető be. Ezek mögött az innovatív termékek mögött számos szabadalmi védelem áll.

## Általános rendelési adatok

Típus	SAI-TS35 MF
Rendelési szám	<a href="#">1917400000</a>
GTIN (EAN)	4032248551330
Qty.	1 Stück

## SAI-08D-VPHP-2A-M12O-NAM-EX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## M12



A védősapkák védik a nem hozzárendelt dugaszolható állomásokat a külső befolyásoktól.

## Általános rendelési adatok

Típus	SAI-SK-M12-UNI 2029	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">4330260000</a>	Védett részegységek, Védőkupak
GTIN (EAN)	4032248592067	
Qty.	20 Stück	

## Screwty® tömszelence szerszám nyomaték funkcióval



## Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erő kifejtés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

## Általános rendelési adatok

Típus	SCREWTY SET -DM	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1920000000</a>	Tömszelence szerszám M8-as, M12-es vezetékekhez és csatlakozókhoz	Kartondoboz
GTIN (EAN)	4032248436859		
Qty.	1 Stück		