

EL KSM 8.8 MM WS 30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**MultiMark MultiFit**

För kontakter från andra leverantörer.

Den elastiska ytan ger enklare montage.

Detta särskilda material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader.

En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Plintmärkning, Delning i mm (P): 8.80 vit
Art.nr.	2922670000
Typ	EL KSM 8.8 MM WS 30M
GTIN (EAN)	4099986618275
Förp.	1 Stück

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time

EL KSM 8.8 MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	0,25 mm	Byggdjup (tum)	0,01 inch
Längd	30 m	Bygglängd (tum)	1 181,102 inch
Nettovikt	280 g		

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Färgkod	vit
Halogener	Nej	Längd	30 m
Material	Polypropylen	Märkningsmetod	Termotransfer
Temperaturområde för användning max.	90 °C	Temperaturområde för användning min.	-50 °C
Typ av märkning	neutral		

Plintmärkning

Delning i mm (P)	8,8 mm
------------------	--------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

EL KSM 8.8 MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

