

**TC INL THIRD 10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Weidmüllers skuminlägg har inspirerats av 5S- och lean-metoderna för att ge dig en effektiv och välordnat arbetsstation. Den är uppbyggd efter alla de fördelar som modulprincipen erbjuder, där varje modul kan väljas för att passa dina behov.

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	<a href="#">2929300000</a>
Typ	TC INL THIRD 10
GTIN (EAN)	4099986664081
Förp.	1 Stück
Reservdelar	<a href="#">2888320000</a> <a href="#">2888330000</a> <a href="#">2888340000</a> <a href="#">2888350000</a> <a href="#">2888360000</a> <a href="#">2749480000</a> <a href="#">2749490000</a> <a href="#">2749500000</a>

## TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	5 mm	Byggdjup (tum)	0,197 inch
Höjd	45 mm	Bygghöjd (tum)	1,772 inch
Bredd	20 mm	Byggbredd (tum)	0,787 inch
Nettovikt	532,07 g		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC011819	ETIM 7.0	EC011819
ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ECLASS 9.1	21-07-92-03	ECLASS 10.0	21-07-92-03
ECLASS 11.0	21-07-04-12	ECLASS 12.0	21-07-04-12
ECLASS 13.0	21-07-04-12		

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

## TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Torx® TH-skruvmejsel



Torx® TR-skruvmejsel med urborning i klingspetsen (Tamper Resistant), SD TR för förskruvning av Torx® och Torx® TR-säkerhetsskruvar (mittenstift i profil), Spets krom top, SoftFinish-handtag

## Allmänna beställningsdata

Typ	SD T9 TR X 60	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2749490000</a>	Skruvmejsel, Klinglängd: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895810	
Förp.	1 Stück	
Typ	SD T8 TR X 60	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2749480000</a>	Skruvmejsel, Klinglängd: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895803	
Förp.	1 Stück	
Typ	SD T10 TR X 80	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2749500000</a>	Skruvmejsel, Klinglängd: 80 mm
GTIN (EAN)	4050118895827	
Förp.	1 Stück	

## Torx®



Crimpade ledare kan anslutas till komponenter med PushIn-anlutning eller med skruvanslutning. Weidmüller erbjuder ett brett produktsortiment med skruvverktyg.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SDQ T HANDLE T20	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2888330000</a>	Montageverktyg, Klinglängd: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875376	
Förp.	1 Stück	
Typ	SDQ T HANDLE T15	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2888320000</a>	Montageverktyg, Klinglängd: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875369	
Förp.	1 Stück	
Typ	SDQ T HANDLE T27	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2888350000</a>	Montageverktyg, Klinglängd: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875390	
Förp.	1 Stück	

Skapandedatum den 9 maj 2024 15:22:12 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

**TC INL THIRD 10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör**

Typ	SDQ T HANDLE T25	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2888340000</a>	Montageverktyg, Klinglängd: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875383	
Förp.	1 Stück	
Typ	SDQ T HANDLE T30	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2888360000</a>	Montageverktyg, Klinglängd: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875406	
Förp.	1 Stück	

## TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Reservdelar

## Torx® TH-skruvmejsel



Torx® TR-skruvmejsel med urborning i klingspetsen (Tamper Resistant), SD TR för förskruvning av Torx® och Torx® TR-säkerhetsskruvar (mittenstift i profil), Spets krom top, SoftFinish-handtag

## Allmänna beställningsdata

Typ	SD T9 TR X 60	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2749490000</a>	Skruvmejsel, Klinglängd: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895810	
Förp.	1 Stück	
Typ	SD T8 TR X 60	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2749480000</a>	Skruvmejsel, Klinglängd: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895803	
Förp.	1 Stück	
Typ	SD T10 TR X 80	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2749500000</a>	Skruvmejsel, Klinglängd: 80 mm
GTIN (EAN)	4050118895827	
Förp.	1 Stück	

## Torx®



Crimpade ledare kan anslutas till komponenter med PushIn-anlutning eller med skruvanslutning. Weidmüller erbjuder ett brett produktsortiment med skruvverktyg.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SDQ T HANDLE T20	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2888330000</a>	Montageverktyg, Klinglängd: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875376	
Förp.	1 Stück	
Typ	SDQ T HANDLE T15	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2888320000</a>	Montageverktyg, Klinglängd: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875369	
Förp.	1 Stück	
Typ	SDQ T HANDLE T27	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2888350000</a>	Montageverktyg, Klinglängd: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875390	
Förp.	1 Stück	

Skapandedatum den 9 maj 2024 15:22:12 CEST

**TC INL THIRD 10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Reservdelar**

Typ	SDQ T HANDLE T25	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2888340000</a>	Montageverktyg, Klinglängd: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875383	
Förp.	1 Stück	
Typ	SDQ T HANDLE T30	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2888360000</a>	Montageverktyg, Klinglängd: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875406	
Förp.	1 Stück	