

TC INL THIRD 11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pěnové vložky Weidmüller, inspirované metodami 5S a štihlé správy, zajišťují efektivní a upravené pracoviště. Navrženy podle modulárního principu, nabízejí mnoho výhod a mohou být zvoleny podle individuálních požadavků.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Objednací číslo | 2929310000 |
| Typ | TC INL THIRD 11 |
| GTIN (EAN) | 4099986664098 |
| Množství | 1 ks |
| Náhradní díly | 2888290000 2888300000 2888310000 2888370000 2888380000 2748200000 |

TC INL THIRD 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|------------|
| Hloubka | 5 mm | Hloubka (v palcích) | 0,197 inch |
| Výška | 45 mm | Výška (v palcích) | 1,772 inch |
| Šířka | 20 mm | Šířka (v palcích) | 0,787 inch |
| Čistá hmotnost | 817,09 g | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC011819 | ETIM 7.0 | EC011819 |
| ETIM 8.0 | EC011819 | ETIM 9.0 | EC011819 |
| ECLASS 9.1 | 21-07-92-03 | ECLASS 10.0 | 21-07-92-03 |
| ECLASS 11.0 | 21-07-04-12 | ECLASS 12.0 | 21-07-04-12 |
| ECLASS 13.0 | 21-07-04-12 | | |

Soubory ke stažení

| | |
|----------|--|
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|

Příslušenství

Držák bitu



Pokud vyžadujete efektivní a přesnou práci, je nezbytné použít přesný točivý moment. To také zaručuje vysokou přesnost opakování.

Toto je dokonalý úkol pro nový momentový šroubovák od společnosti Weidmüller s ergonomickým úchopem a jedinečným systémem vyměnitelných bitů.

- Kompaktní a obzvláště lehký design
- Točivý moment se nastavuje speciálním nástrojem (součástí); neúmyslné, nesprávné nastavení je vyloučeno.
- Velikosti ergonomické rukojeti odpovídají rozsahu točivého momentu.
- Nástroje jsou pravidelně testovány a opatřeny ID číslem; 100 % kontrola kvality s ověřováním a označením výrobku.
- Při dosažení požadovaného točivého momentu se ozve dobře slyšitelný zvuk, takže není třeba se obávat zbytečného utáhnutí.
- Vyměnitelné bity z vysoce kvalitní oceli odolné proti opotřebení.
- Všechny nástroje splňují požadavky pro přesnost podle EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Přesnost spouště +/- 6 % nastavené hodnoty stupnice.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| Typ | SDQ T HANDLE BITHOLDER ... | Verze |
| Objednací číslo | 6888370000 | Montážní nástroj |
| GTIN (EAN) | 4064675875413 | |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | SD BITHOLDER 1/4 | Verze |
| Objednací číslo | 6888380000 | Montážní nástroj |
| GTIN (EAN) | 4064675875420 | |
| Množství | 1 ks | |

TC INL THIRD 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Držák na nástavce E6.3



Bity společnosti Weidmüller jsou standardní bity, které jsou díky své dobré kvalitě, široké nabídce a efektivitě mezi uživateli velmi populární. Počítačem řízená metoda tvrzení umožňuje společnosti Weidmüller zaručit důsledně vysoký standard kvality.

Vysoce kvalitní suroviny umožňují docílení mnohem vyššího točivého momentu než je specifikovaný v příslušných normách DIN:

- DIN 5261 pro PH/PZ bity,
- DIN 5263 pro rovné bity,
- Norma Camcar pro Torx® bity

To znamená vysokou životnost při vysokých točivých momentech a tudíž ideální podmínky pro standardní situace.

Výhody:

- Vhodné pro všechny typy šroubů. Díky vynikajícím hodnotám tvrdosti 59-61 HRC jsou vhodné pro použití v manuálních i elektrických nástrojích.
- Dobrá odolnost proti opotřebení a tím pádem dlouhá životnost.
- Optimální zapadání do všech DIN šroubů znamená nízké opotřebení a optimální přenos točivého momentu.
- Vyrobeno ke splnění požadavků profesionální kvality podle příslušných norem ISO s trvale vysokým standardem kvality.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| Typ | UBH 1/4 E6,3 | Verze |
| Objednací číslo | 6748200000 | Montážní nástroj |
| GTIN (EAN) | 4050118895339 | |
| Množství | 5 ks | |

Šestihranný konektor samice



Šestihranný šroubovák s křížovou rukojetí vyrobený s vysoce kvalitního plastu

- Poniklovaný povrch
- Vyrobeno z tvrzené chrom-vanadiové oceli
- Podle DIN 6911
- Určeno pro šroubováky podle DIN 6912

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | SDQ T HANDLE HEX 5 | Verze |
| Objednací číslo | 6888300000 | Montážní nástroj, Délka čepele: 200 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675875345 | |
| Množství | 1 ks | |

TC INL THIRD 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ | SDQ T HANDLE HEX 6 | Verze |
| Objednávací číslo | 6888310000 | Montážní nástroj, Délka čepele: 200 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675875352 | |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | SDQ T HANDLE HEX 4 | Verze |
| Objednávací číslo | 6888290000 | Montážní nástroj, Délka čepele: 150 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675875338 | |
| Množství | 1 ks | |

Náhradní díly

Držák bitu



Pokud vyžadujete efektivní a přesnou práci, je nezbytné použít přesný točivý moment. To také zaručuje vysokou přesnost opakování.

Toto je dokonalý úkol pro nový momentový šroubovák od společnosti Weidmüller s ergonomickým úchopem a jedinečným systémem vyměnitelných bitů.

- Kompaktní a obzvláště lehký design
- Točivý moment se nastavuje speciálním nástrojem (součástí); neúmyslné, nesprávné nastavení je vyloučeno.
- Velikosti ergonomické rukojeti odpovídají rozsahu točivého momentu.
- Nástroje jsou pravidelně testovány a opatřeny ID číslem; 100 % kontrola kvality s ověřováním a označením výrobku.
- Při dosažení požadovaného točivého momentu se ozve dobře slyšitelný zvuk, takže není třeba se obávat zbytečného utáhnutí.
- Vyměnitelné bity z vysoce kvalitní oceli odolné proti opotřebení.
- Všechny nástroje splňují požadavky pro přesnost podle EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Přesnost spouště +/- 6 % nastavené hodnoty stupnice.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| Typ | SDQ T HANDLE BITHOLDER ... | Verze |
| Objednací číslo | 6888370000 | Montážní nástroj |
| GTIN (EAN) | 4064675875413 | |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | SD BITHOLDER 1/4 | Verze |
| Objednací číslo | 6888380000 | Montážní nástroj |
| GTIN (EAN) | 4064675875420 | |
| Množství | 1 ks | |

TC INL THIRD 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Náhradní díly

Držák na nástavce E6.3



Bity společnosti Weidmüller jsou standardní bity, které jsou díky své dobré kvalitě, široké nabídce a efektivitě mezi uživateli velmi populární. Počítačem řízená metoda tvrzení umožňuje společnosti Weidmüller zaručit důsledně vysoký standard kvality.

Vysoce kvalitní suroviny umožňují docílení mnohem vyššího točivého momentu než je specifikovaný v příslušných normách DIN:

- DIN 5261 pro PH/PZ bity,
- DIN 5263 pro rovné bity,
- Norma Camcar pro Torx® bity

To znamená vysokou životnost při vysokých točivých momentech a tudíž ideální podmínky pro standardní situace.

Výhody:

- Vhodné pro všechny typy šroubů. Díky vynikajícím hodnotám tvrdosti 59-61 HRC jsou vhodné pro použití v manuálních i elektrických nástrojích.
- Dobrá odolnost proti opotřebení a tím pádem dlouhá životnost.
- Optimální zapadání do všech DIN šroubů znamená nízké opotřebení a optimální přenos točivého momentu.
- Vyrobeno ke splnění požadavků profesionální kvality podle příslušných norem ISO s trvale vysokým standardem kvality.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| Typ | UBH 1/4 E6,3 | Verze |
| Objednací číslo | 6748200000 | Montážní nástroj |
| GTIN (EAN) | 4050118895339 | |
| Množství | 5 ks | |

Šestihranný konektor samice



Šestihranný šroubovák s křížovou rukojetí vyrobený s vysoce kvalitního plastu

- Poniklovaný povrch
- Vyrobeno z tvrzené chrom-vanadiové oceli
- Podle DIN 6911
- Určeno pro šroubováky podle DIN 6912

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | SDQ T HANDLE HEX 5 | Verze |
| Objednací číslo | 6888300000 | Montážní nástroj, Délka čepele: 200 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675875345 | |
| Množství | 1 ks | |

TC INL THIRD 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Náhradní díly

| | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ | SDQ T HANDLE HEX 6 | Verze |
| Objednávací číslo | 6888310000 | Montážní nástroj, Délka čepele: 200 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675875352 | |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | SDQ T HANDLE HEX 4 | Verze |
| Objednávací číslo | 6888290000 | Montážní nástroj, Délka čepele: 150 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675875338 | |
| Množství | 1 ks | |