

**TC INL THIRD 11****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

A Weidmüller 5S és lean menedzsment által inspirált habszivacs betétei biztosítják hatékony és rendezett munkahely kialakítását. A moduláris elv alapján tervezett betétek számos előnyt nyújtanak és az egyedi igényeknek megfelelően lehet kiválasztani azokat.

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	<a href="#">2929310000</a>
Típus	TC INL THIRD 11
GTIN (EAN)	4099986664098
Qty.	1 Stück
Pótalkatrészek	<a href="#">2888290000</a> <a href="#">2888300000</a> <a href="#">2888310000</a> <a href="#">2888370000</a> <a href="#">2888380000</a> <a href="#">2748200000</a>

## TC INL THIRD 11

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	5 mm	Mélység (coll)	0,197 inch
Magasság	45 mm	Magasság (coll)	1,772 inch
Szélesség	20 mm	Szélesség (coll)	0,787 inch
Nettó tömeg	817,09 g		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC011819	ETIM 7.0	EC011819
ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ECLASS 9.1	21-07-92-03	ECLASS 10.0	21-07-92-03
ECLASS 11.0	21-07-04-12	ECLASS 12.0	21-07-04-12
ECLASS 13.0	21-07-04-12		

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

## Tartozékok

## E6.3 szerszámbetéttartó



A Weidmüller bitek standard bitek, amelyek rendkívül népszerűen a felhasználók körében a kiváló minőségnek, a széles választéknak és a hatékonyságnak köszönhetően. A számítógépes vezérlésű módszer lehetővé teszi a Weidmüller számára, hogy állandó kiváló minőséget garantáljon.

A használt kiváló minőségű nyersanyagok a vonatkozó DIN-szabványokban meghatározottaknál sokkal nagyobb nyomatermek elérését teszik lehetővé.

- DIN 5261 a PH/PZ bitekre vonatkozóan,
- DIN 5263 a hasított bitekre vonatkozóan,
- Camcar standard TORX bitekre vonatkozóan

Ez hosszú élettartamot jelent nagy nyomatermekon, és ezért ideális feltételeket a standard helyzetek számára.

**Az előnyök:**

- Valamennyi csavartípushoz alkalmas. A 59-61 HRC kiváló keménységi értékei miatt mind kézi, mind mechanikus szerszámokhoz alkalmas.
- Megfelelő kopásállóság és így hosszú várható élettartam.
- Kisebbsé kopást és optimális nyomatermekvitelt jelent, hogy optimálisan illeszkedik minden DIN csavarba.
- A vonatkozó ISO-szabványok szerinti professzionális minőségi kritériumok alapján gyártva állandó kiváló minőséggel.

## Általános rendelési adatok

Típus	UBH 1/4 E6,3	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6748200000</a>	Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4050118895339	
Qty.	5 Stück	

## Hatlapú dugó



Imbuszcsavarhúzó kiváló minőségű műanyagból készült derékszögű markolattal

- Nikkelezett felület
- Edzett króm-vanádium acélból készült
- DIN 6911 szerint
- DIN 6912 szerinti csavarokhoz

## Általános rendelési adatok

Típus	SDQ T HANDLE HEX 6	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6888310000</a>	Szerelőszerszám, Kés hossza: 200 mm
GTIN (EAN)	4064675875352	
Qty.	1 Stück	

## TC INL THIRD 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	SDQ T HANDLE HEX 5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">888300000</a>	Szerelőszerszám, Kés hossza: 200 mm
GTIN (EAN)	4064675875345	
Qty.	1 Stück	

Típus	SDQ T HANDLE HEX 4	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">888290000</a>	Szerelőszerszám, Kés hossza: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875338	
Qty.	1 Stück	

## Szerszámbetéttartó



Ha hatékony és pontos munkát kíván végezni, ahhoz elengedhetetlen a pontos nyomaték alkalmazása, Ami a nagy ismétlési pontosságra is garanciát jelent. Ez tökéletes feladat a Weidmüller új, ergonomikus markolattal és egyedi cserélhető szerszámbetét-rendszerrel ellátott nyomaték-csavarhúzója számára.

- Kompakt és különlegesen könnyű kivitel
- A nyomaték egy (mellékelt) célszerszámmal állítható; a véletlen, helytelen beállítás kizárható.
- Az ergonomikus markolat mérete a nyomatéktartományhoz igazodik.
- A szerszámok rutinellenőrzésen esnek át és azonosító számmal vannak ellátva; 100%-os minőségellenőrzés hitelesítéssel és referenciával.
- A beállított nyomaték elérésekor egyértelműen felismerhető kattanás hallható, felesleges meghúzást nem kell végezni.
- Cserélhető élek kiváló minőségű, kopásálló szerszámacélból.
- Valamennyi szerszám teljesíti a következő szabványok pontossági követelményeit: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Kioldási pontosság: a skálaérték +/- 6%-a.

## Általános rendelési adatok

Típus	SD BITHOLDER 1/4	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">888380000</a>	Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4064675875420	
Qty.	1 Stück	

Típus	SDQ T HANDLE BITHOLDER ...	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">888370000</a>	Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4064675875413	
Qty.	1 Stück	

## Pótalkatrészek

## E6.3 szerszámbetéttartó



A Weidmüller bitek standard bitek, amelyek rendkívül népszerűen a felhasználók körében a kiváló minőségnek, a széles választéknak és a hatékonyságnak köszönhetően. A számítógépes vezérlésű módszer lehetővé teszi a Weidmüller számára, hogy állandó kiváló minőséget garantáljon.

A használt kiváló minőségű nyersanyagok a vonatkozó DIN-szabványokban meghatározottaknál sokkal nagyobb nyomaték elérését teszik lehetővé.

- DIN 5261 a PH/PZ bitekre vonatkozóan,
- DIN 5263 a hasított bitekre vonatkozóan,
- Camcar standard TORX bitekre vonatkozóan

Ez hosszú élettartamot jelent nagy nyomatékokon, és ezért ideális feltételeket a standard helyzetek számára.

**Az előnyök:**

- Valamennyi csavartípushoz alkalmas. A 59-61 HRC kiváló keménységi értékei miatt mind kézi, mind mechanikus szerszámokhoz alkalmas.
- Megfelelő kopásállóság és így hosszú várható élettartam.
- Kisebbsé kopást és optimális nyomatékátvitelt jelent, hogy optimálisan illeszkedik minden DIN csavarba.
- A vonatkozó ISO-szabványok szerinti professzionális minőségi kritériumok alapján gyártva állandó kiváló minőséggel.

## Általános rendelési adatok

Típus	UBH 1/4 E6,3	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8748200000</a>	Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4050118895339	
Qty.	5 Stück	

## Hatlapú dugó



Imbuszcsavarhúzó kiváló minőségű műanyagból készült derékszögű markolattal

- Nikkelezett felület
- Edzett króm-vanádium acélból készült
- DIN 6911 szerint
- DIN 6912 szerinti csavarokhoz

## Általános rendelési adatok

Típus	SDQ T HANDLE HEX 6	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">888310000</a>	Szerelőszerszám, Kés hossza: 200 mm
GTIN (EAN)	4064675875352	
Qty.	1 Stück	

## TC INL THIRD 11

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Pótalkatrészek

Típus	SDQ T HANDLE HEX 5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">888300000</a>	Szerelőszerszám, Kés hossza: 200 mm
GTIN (EAN)	4064675875345	
Qty.	1 Stück	

Típus	SDQ T HANDLE HEX 4	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">888290000</a>	Szerelőszerszám, Kés hossza: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875338	
Qty.	1 Stück	

## Szerszámbetéttartó



Ha hatékony és pontos munkát kíván végezni, ahhoz elengedhetetlen a pontos nyomaték alkalmazása, Ami a nagy ismétlési pontosságra is garanciát jelent. Ez tökéletes feladat a Weidmüller új, ergonomikus markolattal és egyedi cserélhető szerszámbetét-rendszerrel ellátott nyomaték-csavarhúzója számára.

- Kompakt és különlegesen könnyű kivitel
- A nyomaték egy (mellékelt) célszerszámmal állítható; a véletlen, helytelen beállítás kizárható.
- Az ergonomikus markolat mérete a nyomatéktartományhoz igazodik.
- A szerszámok rutinellenőrzésen esnek át és azonosító számmal vannak ellátva; 100%-os minőségellenőrzés hitelesítéssel és referenciával.
- A beállított nyomaték elérésekor egyértelműen felismerhető kattánás hallható, felesleges meghúzást nem kell végezni.
- Cserélhető élek kiváló minőségű, kopásálló szerszámacélból.
- Valamennyi szerszám teljesíti a következő szabványok pontossági követelményeit: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Kioldási pontosság: a skálaérték +/- 6%-a.

## Általános rendelési adatok

Típus	SD BITHOLDER 1/4	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">888380000</a>	Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4064675875420	
Qty.	1 Stück	

Típus	SDQ T HANDLE BITHOLDER ...	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">888370000</a>	Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4064675875413	
Qty.	1 Stück	