

TC INL THIRD 11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüllers skuminlägg har inspirerats av 5S- och le-an-metoderna för att ge dig en effektiv och välordnat arbetsstation. Den är uppbyggd efter alla de fördelar som modulprincipen erbjuder, där varje modul kan väljas för att passa dina behov.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2929310000
Typ	TC INL THIRD 11
GTIN (EAN)	4099986664098
Förp.	1 Stück
Reservdelar	2888290000 2888300000 2888310000 2888370000 2888380000 2748200000

TC INL THIRD 11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Djup	5 mm	Byggdjup (tum)	0,197 inch
Höjd	45 mm	Bygghöjd (tum)	1,772 inch
Bredd	20 mm	Byggbredd (tum)	0,787 inch
Nettovikt	817,09 g		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC011819	ETIM 7.0	EC011819
ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ECLASS 9.1	21-07-92-03	ECLASS 10.0	21-07-92-03
ECLASS 11.0	21-07-04-12	ECLASS 12.0	21-07-04-12
ECLASS 13.0	21-07-04-12		

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	------------------------------------------

TC INL THIRD 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Bitshållare E6,3



Weidmüller Bits är standard-bits, som har hög kvalitet, stort urval och höga prestanda. Weidmüller producerar med processorstyrda härdningsmetoder en jämn och hög produktkvalitet.

Det högklassiga råmaterialet ger vridmomentsvärden, som ligger långt över dem, som anges i de relevanta DIN-normerna.

- DIN 5261 för PH/PZ-bitar
 - DIN 5263 för spårskruvsbits
 - Camcar-Norm för TORX-bits
- Det innebär en lång livslängd vid höga vridmoment och därmed idealiska förutsättningar för montagearbeten.

Produktnytta:

- Lämplig för alla skruvjobb. Tack vare anpassad härdning till 59-61 HRC lämplig både för manuell användning och maskinbruk.
- God slittålighet och därmed lång livslängd.
- Optimal passning i DIN-skruvar för lågt slitage och optimal vridmomentsöverföring.
- Tillverkning baserad på professionella kvalitetskriterier enligt gällande ISO-normer med jämn och hög produktkvalitet.

Allmänna beställningsdata

Typ	UBH 1/4 E6,3	Artikelbeteckning
Art.nr.	2748200000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4050118895339	
Förp.	5 Stück	

Invändig sexkant

Sekskantskruvmejsel med tvärhandtag av högvärdig plast



- förnicklad yta
- Av härdat krom-vanadium-stål
- Tillverkad enligt DIN 6911
- Passar till skruvar enligt DIN 6912

Allmänna beställningsdata

Typ	SDQ T HANDLE HEX 6	Artikelbeteckning
Art.nr.	2888310000	Montageverktyg, Klinglängd: 200 mm
GTIN (EAN)	4064675875352	
Förp.	1 Stück	
Typ	SDQ T HANDLE HEX 5	Artikelbeteckning
Art.nr.	2888300000	Montageverktyg, Klinglängd: 200 mm
GTIN (EAN)	4064675875345	
Förp.	1 Stück	

Skapandedatum den 9 maj 2024 10:17:23 CEST

TC INL THIRD 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	SDQ T HANDLE HEX 4	Artikelbeteckning
Art.nr.	2888290000	Montageverktyg, Klinglängd: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875338	
Förp.	1 Stuck	

Bitshållare



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repetering. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentområdet
- Verktögen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

Allmänna beställningsdata

Typ	SD BITHOLDER 1/4	Artikelbeteckning
Art.nr.	2888380000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4064675875420	
Förp.	1 Stuck	
Typ	SDQ T HANDLE BITHOLDER ...	Artikelbeteckning
Art.nr.	2888370000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4064675875413	
Förp.	1 Stuck	

TC INL THIRD 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Reservdelar

Bitshållare E6,3



Weidmüller Bits är standard-bits, som har hög kvalitet, stort urval och höga prestanda. Weidmüller producerar med processorstyrda härdningsmetoder en jämn och hög produktkvalitet.

Det högklassiga råmaterialet ger vridmomentsvärden, som ligger långt över dem, som anges i de relevanta DIN-normerna.

- DIN 5261 för PH/PZ-bitar
 - DIN 5263 för spårskruvsbits
 - Camcar-Norm för TORX-bits
- Det innebär en lång livslängd vid höga vridmoment och därmed idealiska förutsättningar för montagearbeten.

Produktnytta:

- Lämplig för alla skruvjobb. Tack vare anpassad härdning till 59-61 HRC lämplig både för manuell användning och maskinbruk.
- God slittålighet och därmed lång livslängd.
- Optimal passning i DIN-skruvar för lågt slitage och optimal vridmomentsöverföring.
- Tillverkning baserad på professionella kvalitetskriterier enligt gällande ISO-normer med jämn och hög produktkvalitet.

Allmänna beställningsdata

Typ	UBH 1/4 E6,3	Artikelbeteckning
Art.nr.	2748200000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4050118895339	
Förp.	5 Stück	

Invändig sexkant

Sekskantskruvmejsel med tvärhandtag av högvärdig plast



- förnicklad yta
- Av härdat krom-vanadium-stål
- Tillverkad enligt DIN 6911
- Passar till skruvar enligt DIN 6912

Allmänna beställningsdata

Typ	SDQ T HANDLE HEX 6	Artikelbeteckning
Art.nr.	2888310000	Montageverktyg, Klinglängd: 200 mm
GTIN (EAN)	4064675875352	
Förp.	1 Stück	
Typ	SDQ T HANDLE HEX 5	Artikelbeteckning
Art.nr.	2888300000	Montageverktyg, Klinglängd: 200 mm
GTIN (EAN)	4064675875345	
Förp.	1 Stück	

Skapandedatum den 9 maj 2024 10:17:23 CEST

TC INL THIRD 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Reservdelar

Typ	SDQ T HANDLE HEX 4	Artikelbeteckning
Art.nr.	2888290000	Montageverktyg, Klinglängd: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875338	
Förp.	1 Stück	

Bitshållare



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repetering. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentsområdet
- Verktögen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

Allmänna beställningsdata

Typ	SD BITHOLDER 1/4	Artikelbeteckning
Art.nr.	2888380000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4064675875420	
Förp.	1 Stück	
Typ	SDQ T HANDLE BITHOLDER ...	Artikelbeteckning
Art.nr.	2888370000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4064675875413	
Förp.	1 Stück	