

THM MULTIMARK TWIN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Systémy označování, Termotransfer, 300 DPI, Smršťovací objímky
Objednávací číslo	2931860000
Typ	THM MULTIMARK TWIN
GTIN (EAN)	4099986669895
Množství	1 ks

THM MULTIMARK TWIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	395 mm	Hloubka (v palcích)	15,551 inch
Výška	544 mm	Výška (v palcích)	21,417 inch
Šířka	248 mm	Šířka (v palcích)	9,764 inch
Čistá hmotnost	21 000 g		

Systémy značení

Metoda tisku	Termotransfer	Napájecí napětí	100...240 V AC
Operační systém	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Rozhraní	LAN, USB 2.0
Rozlišení tisku, max.	300 DPI	Rychlost tisku	150 mm/s
Software	M-Print® PRO	Typ	Tiskárna THM TwinMark
Typ značky	Smršťovací objímky		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [CE Declaration of conformity](#)
[UKCA Declaration of conformity](#)

Uživatelská dokumentace [Manual THM MultiMark TWIN - DE](#)
[Manual THM MultiMark TWIN - EN](#)
[Manual THM MultiMark TWIN - IT](#)
[Manual THM MultiMark TWIN - NL](#)
[Manual THM MultiMark TWIN - FR](#)
[Manual THM MultiMark TWIN - ES](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

THM MULTIMARK TWIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky




Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Verze
Objednací číslo	6448880000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118462944	
Množství	1 ks	
Typ	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	Verze
Objednací číslo	6426210000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118228823	
Množství	1 ks	

THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	THM PLUS M PERFORATOR	Verze
Objednací číslo	6540770000	Řezací souprava
GTIN (EAN)	4050118345711	
Množství	1 ks	
Typ	MM PLUS ROLLER 110	
Objednací číslo	6672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Množství	1 ks	