

**THM MULTIMARK TWIN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Märkningssystem, Värmeöverföring, 300 DPI, Krympslangar
Art.nr.	<a href="#">2931860000</a>
Typ	THM MULTIMARK TWIN
GTIN (EAN)	4099986669895
Förp.	1 Stück

**THM MULTIMARK TWIN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Mått och vikter**

Djup	395 mm	Byggdjup (tum)	15,551 inch
Höjd	544 mm	Bygghöjd (tum)	21,417 inch
Bredd	248 mm	Byggbredd (tum)	9,764 inch
Nettovikt	21 000 g		

**Märkningssystem**

Gränssnitt	LAN, USB 2.0	Märkskylttyp	Krympslangar
Märkningsmetod	Värmeöverföring	Märkningsupplösning, max.	300 DPI
Operativsystem	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Programvara	M-Print® PRO
Skrivhastighet	150 mm/s	Spänningsförsörjning	100...240 V AC
Typ	THM TwinMark skrivare		

**Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

**Nedladdningar**

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">CE Declaration of conformity</a> <a href="#">UKCA Declaration of conformity</a>
Användardokumentation	<a href="#">Manual THM MultiMark TWIN - DE</a> <a href="#">Manual THM MultiMark TWIN - EN</a> <a href="#">Manual THM MultiMark TWIN - IT</a> <a href="#">Manual THM MultiMark TWIN - NL</a> <a href="#">Manual THM MultiMark TWIN - FR</a> <a href="#">Manual THM MultiMark TWIN - ES</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## THM MULTIMARK TWIN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Färgband




Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1426210000</a>	Färgband
GTIN (EAN)	4050118228823	
Förp.	1 Stück	
Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2448880000</a>	Färgband
GTIN (EAN)	4050118462944	
Förp.	1 Stück	

## THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	THM PLUS M PERFORATOR	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1540770000</a>	Kapsats
GTIN (EAN)	4050118345711	
Förp.	1 Stück	
Typ	MM PLUS ROLLER 110	
Art.nr.	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Förp.	1 Stück	