

**UV66-ADV-15-CAP-W-V2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktillustration**

Touchpanelerna u-view Advanced från Weidmüller ger otrolig bildkvalitet och kan användas till de flesta typer av industriändamål.

Sortimentet erbjuder olika bildskärmsstorlekar från 7 tum till 21,5 tum och har högpresterande pekskärmar med hög upplösning med stöd för svepgester och användning med handskar.

Alla paneler är utrustade med operativsystemet Linux och en HTML5-webbläsare och är optimerade för webbapplikationer tack vare det integrerade kioskmoduset och den enkla konfigurationen.

Därför är de en perfekt lösning för webbaserade visualiseringar och ger tillgång till olika webbservrar såsom exempelvis u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web och många andra.

Panelerna har en extra platt byggform med industrianpassad IP66-kapsling.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning

Art.nr. [2932860000](#)

Typ UV66-ADV-15-CAP-W-V2

GTIN (EAN) 4099986674189

Förp. 1 Stück

## UV66-ADV-15-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	52 mm	Byggdjup (tum)	2,047 inch
Höjd	269 mm	Bygghöjd (tum)	10,591 inch
Bredd	419,7 mm	Byggbredd (tum)	16,524 inch
Nettovikt	3 780 g		

## Temperaturer

Fuktighet	95 % relativ fuktighet, icke-kondenserande vid 40 °C
-----------	--

## Allmänna data

Matningsspänningsområde:	Spänningstyp	DC
	Spänning, min.	19,2 V
	Spänning, max.	28,8 V
Operativsystem	Linux Yocto 4.0.	
Skyddsklass	Inbyggd: IP66, Kapsling: IP20	
Spänningsförsörjning	24 V DC	

## Systemdata

Gränssnitt på baksidan	1x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2x USB 2.0	Memory (RAM)	4 GB
Minne (Flash)	16 GB	Operativsystem	Linux Yocto 4.0.
Processor	NXP® ARM® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini		

## Utrustning

Antal färger som kan visas	16 200 000	Ljusstyrka	450 cd/m²
Material ram	Aluminiummetalliserad	Materialvisning	Glas
Pekskärm	Projicerad kapacitiv (P-CAP)	Upplösning	1920 x 1080
storlek	15.6"		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001412	ETIM 7.0	EC001412
ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ECLASS 9.0	27-33-02-01	ECLASS 9.1	27-33-02-01
ECLASS 10.0	27-33-02-01	ECLASS 11.0	27-33-02-01
ECLASS 12.0	27-33-02-01	ECLASS 13.0	27-33-02-01

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Available from April 2024
--------------------	---------------------------

## UV66-ADV-15-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E230683

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">WM UV66-ADV-V2_datasheet</a> <a href="#">CAD data – STEP - UV66-ADV-15-CAP-W-V2</a> <a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


## UV66-ADV-15-CAP-W-V2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Ritningar

Maße (mm) / Dimensions (mm)



	LCD	A	B	C	D	E
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	7"	205	146,9	25	52	7
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	10.1"	283,1	202,3	25	52	7
UV66-ADV-15-CAP-W-V2	15.6"	419,7	269	25	52	7
UV66-ADV-21-CAP-W-V2	21.5"	558,4	349,8	25	52	7

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	F (mm)	G (mm)	R (mm)
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	7"	192,4	139	5
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	10.1"	274,1	193,3	5
UV66-ADV-15-CAP-W-V2	15.6"	411,9	261,2	5
UV66-ADV-21-CAP-W-V2	21.5"	549,8	341,3	5

### u-view ECO, BASIC and ADVANCED

