

WBC-CH-6OR-BK-25-0023**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

System för lagring av batteri spelar en allt viktigare roll inom området av förnybara energikällor. De består vanligtvis av flera enskilda batterier som måste vara snabba och enkla att byta ut. Weidmüller Battery Connector (WBC) gör det möjligt att ansluta flera enskilda batterier till en ESS i bara några få enkla steg - och att koppla ur anslutningarna lika snabbt vid behov. För mer säkerhet och smidig hantering är polerna tydligt markerade: Pluspolen i orange och minuspole i svart.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2938270000
Typ	WBC-CH-6OR-BK-25-0023
GTIN (EAN)	4099986699120
Förp.	1 Stück

WBC-CH-6OR-BK-25-0023

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	324 mm	Bygglängd (tum)	12,756 inch
Nettovikt	120 g		

Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min.	-40 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	125 °C
---------------------------------	--------	---------------------------------	--------

Allmänna uppgifter

Anslutningstyp	Crimpslutning	Färgkod	svart, orange
Godkännanden	UL 4128	Kabeldiameter utsidan max.	6 mm
Kontaktdiameter stift Ø	6 mm	Ledardiameter, max.	25 mm ²
Material	PA 66	Typ	Hylsa
Yta	Silver		

Tekniska data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Längd	324 mm
Märkspänning	1 500 V	Märkström	120 A
Skyddsklass	IP67 ijackad	Stickcykler	≥ 100

Klassificeringar

ETIM 7.0	EC001121	ETIM 8.0	EC001121
ETIM 9.0	EC001121	ECLASS 10.0	27-44-03-12
ECLASS 11.0	27-44-03-12	ECLASS 12.0	27-44-03-12
ECLASS 13.0	27-44-03-12		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

WBC-CH-6OR-BK-25-0023**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar**