


## THM PV EL 60 SI 30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

УФ-излучение вызывает высокий стресс и старение пластика при эксплуатации на улице. Наша новая маркировка THM PV устойчива к этим воздействиям и чрезвычайно долговечна при наружном использовании.

Наш ТАВРАСК-PV — это идеал компактной упаковки. Эта напечатанная предупреждающая маркировка просто обязана быть частью основного оборудования профессионального фотоэлектрика.

Краткий обзор преимуществ:

- Сопротивление погодным воздействиям, испытанное в соответствии с ISO DIN EN ISO 4892-2:2013, таблица 3, процедура А цикл 1 после 5000 часов
- Индивидуальная печать через M-Print® PRO
- Простая и быстрая печать с помощью MultiMark THM

## Основные данные для заказа

|                  |   |
|------------------|---|
| Исполнение       | Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, 60 x , серебристый |
| Номер для заказа | <a href="#">2969090000</a>  |
| Тип              | THM PV EL 60 SI 30M   |
| GTIN (EAN)       | 4099986783751   |
| Кол.             | 1 Шт.   |

## THM PV EL 60 SI 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |           |                   |              |
|-------------|-----------|-------------------|--------------|
| Глубина     | 0,1 мм    | Глубина (дюймов)  | 0,004 inch   |
| Высота      | 60 мм     | Высота (в дюймах) | 2,362 inch   |
| Длина       | 30 000 мм | Длина (в дюймах)  | 1 181,1 inch |
| Масса нетто | 100 g     |                   |              |

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|          |    |
|----------|----|
| Галогены | Да |
|----------|----|

## Маркировочные элементы для устройств

|          |    |
|----------|----|
| Галогены | Да |
|----------|----|

## Общие данные

|                                |                  |                              |                      |
|--------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Галогены                       | Да               | Длина                        | 30 000 мм            |
| Класс пожаростойкости UL 94    | V-0              | Клей                         | Полиакрилат, клейкие |
| Материал                       | Пленка виниловая | Напечатанные символы         | без                  |
| Температурный диапазон, макс.. | -50 °C           | Температурный диапазон, мин. | 110 °C               |
| Цветовой код                   | серебряный       |                              |                      |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|         |  |
|---------|--|
| Каталог | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|---------|--|

**THM PV EL 60 SI 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

