

WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

Objednací číslo	2979350000
Typ	WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST
GTIN (EAN)	4099986832794
Množství	1 ks

Datum vytvoření 9. května 2024 20:00:49 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	135 mm	Hloubka (v palcích)	5,315 inch
Výška	38 mm	Výška (v palcích)	1,496 inch
Šířka	816 mm	Šířka (v palcích)	32,126 inch
Čistá hmotnost	300 g		

Teploty

Provozní teplota	-20 - 45°C
------------------	------------

Údaje o materiálu

Hlavní materiál krytu	tvrdě eloxovaný hliník
-----------------------	------------------------

Elektrické údaje

Napájení	32.5 W	S možností ztlumení	ano, plynulé stmívání
----------	--------	---------------------	-----------------------

Všeobecné technické údaje

Barva světla (CCT)	5700K, White	Slaboproud	5 825 lm
Úhel výstupu	100 °	Provozní životnost	60.000 h
Typ montáže	Šroubová montáž	Stupeň krytí	IP40

Údaje o připojení

Počet pólů	3
------------	---

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ECLASS 9.1	27-11-06-35	ECLASS 10.0	27-11-06-35
ECLASS 11.0	27-11-06-35	ECLASS 12.0	27-11-06-35
ECLASS 13.0	27-11-06-35		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--