

## WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Datos generales para pedido

Código	<a href="#">2979350000</a>
Tipo	WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST
GTIN (EAN)	4099986832794
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 20 de mayo de 2024 6:22:17 CEST

## WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Profundidad	135 mm	Profundidad (pulgadas)	5,315 inch
Altura	38 mm	Altura (pulgadas)	1,496 inch
Anchura	816 mm	Anchura (pulgadas)	32,126 inch
Peso neto	300 g		

## Temperaturas

Temperatura de servicio	-20 - 45°C
-------------------------	------------

## Datos de conexión

Número de polos	3
-----------------	---

## Datos del material

Material capotas	aluminio anodizado duro
------------------	-------------------------

## Datos eléctricos

eléctrica	32.5 W	Atenuable	sí, regulación gradual
-----------	--------	-----------	------------------------

## Datos técnicos generales

Color de luz (CCT)	5700K, White	Corriente de luz	5.825 lm
Ángulo emisor	100 °	Vida operativa	60.000 h
Tipo de montaje	Montaje del tornillo	Tipo de protección	IP40

## Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ECLASS 9.1	27-11-06-35	ECLASS 10.0	27-11-06-35
ECLASS 11.0	27-11-06-35	ECLASS 12.0	27-11-06-35
ECLASS 13.0	27-11-06-35		

## Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

## Descargas

Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--