

WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

| | |
|------------|------------------------------|
| Référence | 2979350000 |
| Type | WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST |
| GTIN (EAN) | 4099986832794 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

| | | | |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 135 mm | Profondeur (pouces) | 5,315 inch |
| Hauteur | 38 mm | Hauteur (pouces) | 1,496 inch |
| Largeur | 816 mm | Largeur (pouces) | 32,126 inch |
| Poids net | 300 g | | |

Températures

| | |
|-------------------------------|------------|
| Température de fonctionnement | -20 - 45°C |
|-------------------------------|------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000996 | ETIM 7.0 | EC000996 |
| ETIM 8.0 | EC000996 | ETIM 9.0 | EC000996 |
| ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 | ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
| ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 | ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
| ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 | | |

Caractéristiques de raccordement

| | |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 3 |
|-----------------|---|

Caractéristiques des matériaux

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Matériau de base du boîtier | aluminium traité par anodisation dure |
|-----------------------------|---------------------------------------|

Caractéristiques techniques générales

| | | | |
|------------------|-----------------|---------------------|----------|
| Couleur (TCC) | 5700K, White | Courant faible | 5 825 lm |
| Angle d'émission | 100 ° | Durée de vie | 60.000 h |
| Type de montage | Montage par vis | Degré de protection | IP40 |

Caractéristiques électriques

| | | | |
|-----------|--------|--------------------|------------------------------|
| Puissance | 32.5 W | Intensité réglable | oui, obscurcissement continu |
|-----------|--------|--------------------|------------------------------|

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|-----------|--|
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--|