

## WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Általános rendelési adatok

Rendelési szám	<a href="#">2979350000</a>
Típus	WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST
GTIN (EAN)	4099986832794
Qty.	1 Stück

## WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	135 mm	Mélység (coll)	5,315 inch
Magasság	38 mm	Magasság (coll)	1,496 inch
Szélesség	816 mm	Szélesség (coll)	32,126 inch
Nettó tömeg	300 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 - 45°C
-------------------	------------

## Connection data

Pólusszám	3
-----------	---

## Electric data

Áramellátás	32.5 W	Szabályozható	igen, fokozatmentes halványítás
-------------	--------	---------------	------------------------------------

## General technical data

Fényszín (CCT)	5700K, White	Fényáram	5 825 lm
Emitting angle	100 °	Élettartam	60.000 h
Felszerelés típusa	Screw mounting	Védelmi osztály	IP40

## Material data

Ház fő anyaga	hard anodised aluminium
---------------	-------------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ECLASS 9,1	27-11-06-35	ECLASS 10.0	27-11-06-35
ECLASS 11.0	27-11-06-35	ECLASS 12.0	27-11-06-35
ECLASS 13.0	27-11-06-35		

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--