

WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Номер для заказа	2979350000
Тип	WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST
GTIN (EAN)	4099986832794
Кол.	1 Шт.

WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	135 мм	Глубина (дюймов)	5,315 inch
Высота	38 мм	Высота (в дюймах)	1,496 inch
Ширина	816 мм	Ширина (в дюймах)	32,126 inch
Масса нетто	300 g		

Температуры

Рабочая температура	-20 - 45°C
---------------------	------------

Данные о материалах

Основной материал корпуса	твердый анодированный алюминий
---------------------------	--------------------------------

Данные об эл. характеристиках

Мощность	32.5 W	Возможность регулировки яркости	да, плавное затемнение
----------	--------	---------------------------------	------------------------

Данные соединений

Количество полюсов	3
--------------------	---

Общие технические данные

Цвет света (CCT)	5700K, White	Ток на освещение	5 825 lm
Угол испускания	100 °	Срок службы	60.000 h
Вид монтажа	Крепление на винтах	Вид защиты	IP40

Классификации

ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ECLASS 9.1	27-11-06-35	ECLASS 10.0	27-11-06-35
ECLASS 11.0	27-11-06-35	ECLASS 12.0	27-11-06-35
ECLASS 13.0	27-11-06-35		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--