

**WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	<a href="#">2979350000</a>
Typ	WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST
GTIN (EAN)	4099986832794
Förp.	1 Stück

## WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	135 mm	Byggdjup (tum)	5,315 inch
Höjd	38 mm	Bygghöjd (tum)	1,496 inch
Bredd	816 mm	Byggbredd (tum)	32,126 inch
Nettovikt	300 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-20 - 45°C
-----------------	------------

## Allmänna tekniska data

Ljuskälla (CCT)	5700K, White	Ljusström	5 825 lm
Utsläppsvinkel	100 °	Livslängd	60.000 h
Monteringsstyp	Skruvmontering	Skyddsklass	IP40

## Anslutningsdata

Antal poler	3
-------------	---

## Elektriska data

Effekt	32.5 W	Reglerbar effekt	ja, steglös dimning
--------	--------	------------------	---------------------

## Materialdata

Kapslingsmaterial	hårdanodiserat aluminium
-------------------	--------------------------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ECLASS 9.1	27-11-06-35	ECLASS 10.0	27-11-06-35
ECLASS 11.0	27-11-06-35	ECLASS 12.0	27-11-06-35
ECLASS 13.0	27-11-06-35		

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--