

IE-C6GO6LR035CF40F40-X-K6KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Schemat połączeń**

Przewód LMN, RJ12 / RJ12, skrętka, odpowiedni do inteligentnych aplikacji pomiarowych, nieekranowany

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Kabel Patch, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.35 m, 6 kV
Nr zam.	2979950000
Typ	IE-C6GO6LR035CF40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)	4099986834279
Ilość	1 Szt.

IE-C6GO6LR035CF40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	0,35 m	Długość (cale)	13,78 inch
Masa netto	100 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...60 °C
----------------------------	----------------

Standardy ogólne

Komunikacyjne instalacje kablowe zależne od aplikacji	VDE-AR-N 4100:2019-04	Norma dot. łączników wtykowych	TIA-1096-A
---	-----------------------	--------------------------------	------------

Budowa kabla

Ekranowanie	U/UTP	Przekrój	3x2xAWG 24/7
kolor płaszczka	czerwony	liczba żył	6
tworzywo płaszczka	LSZH	Średnica płaszczka, maks.	4,95 mm
Średnica płaszczka, min.	4,65 mm	średnica płaszczka	4.8 mm

Wtyczka

Wtyk po lewej	RJ12, IP20, styk męski, prosty, wtyk, nieekranowane	Wtyk po prawej	RJ12, IP20, male contact, straight, plug, unshielded
---------------	---	----------------	--

Własności kabli elektrycznych

Kategoria	Cat.3	Napięcie izolacji, maks.	500 V
Wytrzymałość izolacji	≥ 100 MΩ	Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
napięcie robocze	50 V		

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Barwny	czerwony	Halogenki	Nie
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

IE-C6GO6LR035CF40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)

IE-C6GO6LR035CF40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek

