

HDC HA 3 MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednávací údaje**

Objednávací číslo	2985540000
Typ	HDC HA 3 MP
GTIN (EAN)	4099986848559
Množství	1 ks

HDC HA 3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	21 mm	Hloubka (v palcích)	0,827 inch
Výška	28,5 mm	Výška (v palcích)	1,122 inch
Šířka	28 mm	Šířka (v palcích)	1,102 inch
Čistá hmotnost	12,78 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Rozměry

Šířka	28 mm
-------	-------

Všeobecné údaje

Barevný	Světle šedá	Cykly zapojování	≥ 500
Izolační materiál	PC	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	48 V
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	4 kV	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	10 A
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	Polykarbonát
Neobsahuje halogeny	false	Počet pólů	3
Stupeň krytí	IP20	Typ	Zástrčný
Typ připojení	PUSH IN	Závažnost znečištění	3
Řada	ModuPlug		

Připojení datové, uzemnění

Typ připojení PE	Zásuvné PUSH IN připojení
------------------	---------------------------

Verze

Délka odizolování, jmenovité připojení	10 mm	Materiál	Polykarbonát
Průřez vodiče, max.	0,14 mm ²	Průřez vodiče, min.	1,5 mm ²
Typ připojení	PUSH IN		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--