

HDC HA 3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Номер для заказа	2985540000
Тип	HDC HA 3 MP
GTIN (EAN)	4099986848559
Кол.	1 шт.

HDC HA 3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	21 мм	Глубина (дюймов)	0,827 inch
Высота	28,5 мм	Высота (в дюймах)	1,122 inch
Ширина	28 мм	Ширина (в дюймах)	1,102 inch
Масса нетто	12,78 g		

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Габаритные размеры

Ширина	28 мм
--------	-------

Общие данные

Вид защиты	IP20	Вид соединения	PUSH IN
Изоляционный материал	PC	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Количество полюсов	3	Материал	Поликарбонат
Не содержит галогенов	false	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	4 kV
Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	48 V	Расчетный ток (DIN EN 61984)	10 A
Серия	ModuPlug	Степень загрязнения	3
Тип	Штекер	Цветовой код	Светло-серый
Циклы коммутации	≥ 500		

Данные соединения PE

Вид соединения защитного провода PE Соединение PUSH IN

Исполнение

Вид соединения	PUSH IN	Длина снятия изоляции Измерительное соединение	10 мм
Материал	Поликарбонат	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0,14 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1,5 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--