

**WTTB 6 BR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Mäter transformator fränskiljningsplint, 500, 30, 2
Art.nr.	<a href="#">2985580000</a>
Typ	WTTB 6 BR
GTIN (EAN)	4099986848733
Förp.	50 Stück

## WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	69 mm	Byggdjup (tum)	2,717 inch
Höjd	100 mm	Bygghöjd (tum)	3,937 inch
Bredd	8,1 mm	Byggbredd (tum)	0,319 inch
Nettovikt	32,173 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C		

## Allmänt

Ledardiameter, AWG, max	AWG 8	Ledardiameter, AWG, min.	AWG 22
-------------------------	-------	--------------------------	--------

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max.	10 mm <sup>2</sup>	Anslutningsarea, flertrådig, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Anslutningsriktning	på sidan	Antal anslutningar	2
Avisoleringslängd	12 mm	Klingmått	0,8 x 4,0 mm
Ledararea, entrådig, max.	10 mm <sup>2</sup>	Ledararea, entrådig, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.	6 mm <sup>2</sup>	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.	6 mm <sup>2</sup>	Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Ledararea, fintrådig, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, AWG, max	AWG 8
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 22	Ledardiameter, fintrådig, max.	10 mm <sup>2</sup>
Tolkdorn enligt 60 947-1	A4	Åtdragningsmoment, max.	1,6 Nm
Åtdragningsmoment, min.	0,8 Nm		

## Märkdata

Märkarea	6 mm <sup>2</sup>	Märkspänning DC	500 V
Märkström	30 A	Strömm med max. ledare	30 A
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x	0,78 mΩ	Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x	1,31 W
Nedsmuttningsgrad	3	Överspänningskategori	III

## Materialdata

Material	Wemid	Färgkod	brun
Färg manöverelement	orange	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0

## Systemparametrar

Ändplatta krävs	Ja	Antal våningar	1
Antal klämbollen per våning	2		

## Ytterligare tekniska data

Monteringstyp	TS 32, TS 35	Öppna sidor	höger
---------------	--------------	-------------	-------

## WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Klassificeringar

ETIM 7.0	EC000902	ETIM 8.0	EC000902
ETIM 9.0	EC000902	ECLASS 11.0	27-14-11-26
ECLASS 12.0	27-14-11-26	ECLASS 13.0	27-25-01-09

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">CE Declaration of Conformity</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**WTTB 6 BR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**



## WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Kortslutningselement




Kortslutningsbryggan kan enkelt och snabbt införas i plintarna. Om flera spakar är anslutna samtidigt med spakanslutningen, kan "make-before-break" realiseras. När kortslutningsbryggan väl har monterats kan den inte avlägsnas från applikationen.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SCCB TTB 6/2	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710190000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 8.10,
GTIN (EAN)	4050118847987	Isolerad: Ja, 30 A, orange
Förp.	25 Stück	
Typ	SCCB TTB 6/4	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710210000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 8.10,
GTIN (EAN)	4050118848007	Isolerad: Ja, 30 A, orange
Förp.	25 Stück	
Typ	SCCB TTB 6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710200000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 8.10,
GTIN (EAN)	4050118847994	Isolerad: Ja, 30 A, orange
Förp.	25 Stück	

## Brytarlås



Brytarlåset kan lätt sättas in i terminalen pvanifrån. Brytarlåset förhindrar att obehörigt öppnande eller stängande av kretsar eftersom det blockerar fränkopplingsspaken i resp. läge.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SL TTB 6	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710220000</a>	Brytspärr (plint), PA 66/6, röd
GTIN (EAN)	4050118893311	
Förp.	50 Stück	

## WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Ändplatta

**Ledningsdragning för ström- och spänningstransformator**

Våra fränkskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

## Allmänna beställningsdata

Typ	EP TTB 6	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710170000</a>	A-serien, Ändplatta
GTIN (EAN)	4050118822229	
Förp.	20 Stück	

## Testmätthylsor



Testmätthylsan används för att ansluta testenheter med standard 4.0 anslutningsstickproppar med byggbredder upp till 10 mm i plinten. Testmätthylsorna är anordnade i vinkel, därför kan alla standardmätningar (även angränsande) utföras inom plintbyggbredd 8,1 mm. När den väl har monterats kan testmätthylsan inte tas bort från applikationen.

## Allmänna beställningsdata

Typ	TS TTB 6 WT	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2817250000</a>	Hylsa (plint), Djup: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4064675322566	
Förp.	48 Stück	
Typ	TS TTB 6 VT	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710530000</a>	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.5 mm, 0.00 mm, Djup: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881097	
Förp.	48 Stück	
Typ	TS TTB 6 BR	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2715540000</a>	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.5 mm, 0.00 mm, Djup: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118769609	
Förp.	48 Stück	
Typ	TS TTB 6 OR	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710470000</a>	Hylsa (plint), Djup: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880649	
Förp.	48 Stück	
Typ	TS TTB 6 GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710490000</a>	Hylsa (plint), Djup: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880953	
Förp.	48 Stück	

## WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	TS TTB 6 RD	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710510000</a>	Hylsa (plint), Djup: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881073	
Förp.	48 Stück	
Typ	TS TTB 6 BK	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710520000</a>	Hylsa (plint), Djup: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881080	
Förp.	48 Stück	
Typ	TS TTB 6 YL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710500000</a>	Hylsa (plint), Djup: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881066	
Förp.	48 Stück	
Typ	TS TTB 6 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710480000</a>	Hylsa (plint), Djup: 5 1.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880656	
Förp.	48 Stück	

## A-serien



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmärkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

## Allmänna beställningsdata

Typ	AEB 35 SCL/1 V0	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2661280000</a>	A-serien, Ändvinkel
GTIN (EAN)	4050118702163	
Förp.	20 Stück	
Typ	AEB 35 SCL/1 V0 GY	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2661290000</a>	A-serien, Ändvinkel
GTIN (EAN)	4050118702170	
Förp.	20 Stück	
Typ	AEB 35 SCL/1 V0 BK	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2661300000</a>	A-serien, Ändvinkel
GTIN (EAN)	4050118702187	
Förp.	20 Stück	

## WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

6 mm<sup>2</sup>

Plug-in överkoppling har enkel hantering och snabb montage. Detta sparar mycket tid under montagen jämfört med skruvad lösningar.

## Allmänna beställningsdata

Typ	ZQV 6N/2	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985740000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370362	Isolerad: Ja, 41 A, orange
Förp.	60 Stück	
Typ	ZQV 6N/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985760000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370263	Isolerad: Ja, 41 A, orange
Förp.	60 Stück	
Typ	ZQV 6N/7	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2733960000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675066804	Isolerad: Ja, 41 A, orange
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 6N/7 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2786900000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675064596	Isolerad: Ja, 41 A, blå
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 6N/10	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2733970000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P):
GTIN (EAN)	4064675066811	8.00, Isolerad: Ja, 41 A, orange
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 6N/3 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985840000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370379	Isolerad: Ja, 41 A, blå
Förp.	60 Stück	
Typ	ZQV 6N/4	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985780000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370287	Isolerad: Ja, 41 A, orange
Förp.	60 Stück	
Typ	ZQV 6N/10 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2786910000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P):
GTIN (EAN)	4064675064602	8.00, Isolerad: Ja, 41 A, blå
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 6N/6 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2786890000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675064572	Isolerad: Ja, 41 A, blå
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 6N/6	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2733950000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675066699	Isolerad: Ja, 41 A, orange
Förp.	20 Stück	

Skapandedatum den 20 maj 2024 09:51:40 CEST



## WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	ZQV 6N/4 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1985850000</a>	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370447	Isolerad: Ja, 41 A, blå
Förp.	60 Stück	

## DEK 5/8



## WS/DEK

MultiMark plintmärkning använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.


## Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

## Allmänna beställningsdata

Typ	DEK-A 5/8 MM WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2448860000</a>	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, vit
GTIN (EAN)	4050118462968	
Förp.	500 Stück	

## Täckprofiler



## Ledningsdragning för ström- och spänningstransformator

Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

## Allmänna beställningsdata

Typ	CP TTB	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710140000</a>	Täckhuv (plint)
GTIN (EAN)	4064675014171	
Förp.	10 Stück	

## WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	CH TTB	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710130000</a>	Täckhuv (plint)
GTIN (EAN)	4064675021155	
Förp.	1 Stuck	
Typ	CS TTB	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710150000</a>	A-serien, Ändvinkel
GTIN (EAN)	4064675021148	
Förp.	10 Stuck	

## Spaklänk

**Ledningsdraging för ström- och spänningstransformator**

Våra fränskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

## Allmänna beställningsdata

Typ	LL TTB 6/2 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710310000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118848250	
Förp.	50 Stuck	
Typ	LL TTB 6/2 CM RD	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710410000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4064675012634	
Förp.	50 Stuck	
Typ	LL TTB 6/1 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710240000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118847918	
Förp.	50 Stuck	
Typ	LL TTB 6/2 CM BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710380000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4064675012603	
Förp.	50 Stuck	
Typ	LL TTB 6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710440000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118848236	
Förp.	50 Stuck	
Typ	LL TTB 6/1 WT	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2817220000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4064675322535	
Förp.	50 Stuck	
Typ	LL TTB 6/2 CM	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710370000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4064675012092	
Förp.	50 Stuck	

## WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	LL TTB 6/6	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710460000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118848212	
Förp.	10 Stück	
Typ	LL TTB 6/2 GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710320000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118848328	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/2 WT	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2817230000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4064675322542	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/2 CM VT	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710430000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4064675012658	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/1 BR	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2762590000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4064675018377	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/1 VT	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710290000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118847970	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/1 RD	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710270000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118847956	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/2 BR	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2762600000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4064675018384	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/2 CM BK	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710420000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4064675012641	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/2 VT	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710360000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118848267	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/4	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710450000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118848229	
Förp.	25 Stück	
Typ	LL TTB 6/2 CM BR	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2762610000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4064675018391	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/2 CM GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710390000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4064675012610	
Förp.	50 Stück	

Skapandedatum den 20 maj 2024 09:51:40 CEST

## WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	LL TTB 6/3 CM	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2726100000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4064675012665	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710230000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118847925	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/2 CM WT	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2817240000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4064675322559	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/1 BK	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710280000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118847963	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/2 BK	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710350000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118848274	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/2 YL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710330000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118848311	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/4 CM	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2726110000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4064675012672	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/2 RD	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710340000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118848281	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/1 YL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710260000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118893335	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/2 CM YL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710400000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4064675012627	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/2	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710300000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118848243	
Förp.	50 Stück	
Typ	LL TTB 6/1 GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2710250000</a>	Rastspak (plint)
GTIN (EAN)	4050118847949	
Förp.	50 Stück	

## WTTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	DEK 5/8-11.5 MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1341630000</a>	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4050118145946	Weidmueller, vit
Förp.	500 Stück	