

UV66-ADV-21-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A Weidmüller u-view Advanced érintőpaneljei kiváló képminőséget kínálnak, és a legtöbb ipari környezetben használhatók.

A választék különböző, 7" és 21,5" közötti képernyőméretekkel, és nagy felbontású, kapacitív érintőképernyőkkel rendelkezik, amelyek támogatják a kézmozdulatokat és a kesztyűs használatot.

Valamennyi panel Linux operációs rendszerrel és HTML5-kompatibilis böngészővel rendelkezik, és integrált kiosk módon, valamint egyszerű konfigurációja révén webalkalmazásokhoz optimalizálható.

Ennek eredményeként tökéletes megoldást jelentenek weblapú megjelenítésekhez, és számos olyan webszerver elérését teszik lehetővé, mint például az u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web és sok más.

A panelek különösen lapos kivitelűek, és ipari IP66 készülékházzal rendelkeznek.

Általános rendelési adatok

Verzió

Rendelési szám

[2987520000](#)

Típus

UV66-ADV-21-CAP-W-V2

GTIN (EAN)

4099986854758

Qty.

1 Stück

UV66-ADV-21-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	52 mm	Mélység (coll)	2,047 inch
Magasság	349,8 mm	Magasság (coll)	13,772 inch
Szélesség	558,4 mm	Szélesség (coll)	21,984 inch
Nettó tömeg	6 950 g		

Hőmérsékletek

Páratartalom	95% relatív páratartalom, nem kondenzáló 40 °C-on
--------------	--

Equipment

Felbontás	1920 x 1080	Luminance	250 cd/m ²
Material display	Glass	Méret	21.5"
Number of displayable colours	16 700 000	Touch-Screen	Kivetített kapacitív (P-CAP)
Vázkeret anyaga	alumínium fémbevonat		

System data

Interfészek hátul	1x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2x USB 2.0	Memória (RAM)	4 GB
Memória (flash)	16 GB	Operációs rendszer	Linux Yocto 4.0.
Processor	NXP® ARM® Cortex™ A53 i.MX 8M Mini		

Általános adatok

Operációs rendszer	Linux Yocto 4.0.
Potenciálbetáplálás	24 V DC
Tápfeszültség-tartomány	Feszültségtípus DC
	Feszültség, min. 19,2 V
	Feszültség, max. 28,8 V
Védelmi osztály	Beépített: IP66, Ház: IP20

Besorolások

ETIM 6.0	EC001412	ETIM 7.0	EC001412
ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ECLASS 9.0	27-33-02-01	ECLASS 9,1	27-33-02-01
ECLASS 10.0	27-33-02-01	ECLASS 11.0	27-33-02-01
ECLASS 12.0	27-33-02-01	ECLASS 13.0	27-33-02-01

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Available from April 2024
------------------	---------------------------

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

UV66-ADV-21-CAP-W-V2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

Engineering Data

[WM UV66-ADV-V2_datasheet](#)[CAD data – STEP - UV66-ADV-21-CAP-W-V2](#)[CAD data – STEP](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)


UV66-ADV-21-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Rajzok

Maße (mm) / Dimensions (mm)



	LCD	A	B	C	D	E
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	7"	205	146,9	25	52	7
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	10.1"	283,1	202,3	25	52	7
UV66-ADV-15-CAP-W-V2	15.6"	419,7	269	25	52	7
UV66-ADV-21-CAP-W-V2	21.5"	558,4	349,8	25	52	7

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	F (mm)	G (mm)	R (mm)
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	7"	192,4	139	5
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	10.1"	274,1	193,3	5
UV66-ADV-15-CAP-W-V2	15.6"	411,9	261,2	5
UV66-ADV-21-CAP-W-V2	21.5"	549,8	341,3	5

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

