

UV66-ADV-21-CAP-W-V2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

Touchpanelerna u-view Advanced från Weidmüller ger otrolig bildkvalitet och kan användas till de flesta typer av industriändamål.

Sortimentet erbjuder olika bildskärmsstorlekar från 7 tum till 21,5 tum och har högpresterande pekskärmar med hög upplösning med stöd för svepgester och användning med handskar.

Alla paneler är utrustade med operativsystemet Linux och en HTML5-webbläsare och är optimerade för webbapplikationer tack vare det integrerade kioskmoduset och den enkla konfigurationen.

Därför är de en perfekt lösning för webbaserade visualiseringar och ger tillgång till olika webbservrar såsom exempelvis u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web och många andra.

Panelerna har en extra platt byggform med industrianpassad IP66-kapsling.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning

Art.nr. [2987520000](#)

Typ UV66-ADV-21-CAP-W-V2

GTIN (EAN) 4099986854758

Förp. 1 Stück

UV66-ADV-21-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	52 mm	Byggdjup (tum)	2,047 inch
Höjd	349,8 mm	Bygghöjd (tum)	13,772 inch
Bredd	558,4 mm	Byggbredd (tum)	21,984 inch
Nettovikt	6 950 g		

Temperaturer

Fuktighet	95 % relativ fuktighet, icke-kondenserande vid 40 °C
-----------	--

Allmänna data

Matningsspänningsområde:	Spänningstyp	DC
	Spänning, min.	19,2 V
	Spänning, max.	28,8 V
Operativsystem	Linux Yocto 4.0.	
Skyddsklass	Inbyggd: IP66, Kapsling: IP20	
Spänningsförsörjning	24 V DC	

Systemdata

Gränssnitt på baksidan	1x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2x USB 2.0	Memory (RAM)	4 GB
Minne (Flash)	16 GB	Operativsystem	Linux Yocto 4.0.
Processor	NXP® ARM® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini		

Utrustning

Antal färger som kan visas	16 700 000	Ljusstyrka	250 cd/m²
Material ram	Aluminiummetalliserad	Materialvisning	Glas
Pekskärm	Projicerad kapacitiv (P-CAP)	Upplösning	1920 x 1080
storlek	21.5"		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001412	ETIM 7.0	EC001412
ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ECLASS 9.0	27-33-02-01	ECLASS 9.1	27-33-02-01
ECLASS 10.0	27-33-02-01	ECLASS 11.0	27-33-02-01
ECLASS 12.0	27-33-02-01	ECLASS 13.0	27-33-02-01

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Available from April 2024
--------------------	---------------------------

UV66-ADV-21-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E230683

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	WM UV66-ADV-V2_datasheet CAD data – STEP - UV66-ADV-21-CAP-W-V2 CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format


UV66-ADV-21-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Ritningar

Maße (mm) / Dimensions (mm)



	LCD	A	B	C	D	E
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	7"	205	146,9	25	52	7
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	10.1"	283,1	202,3	25	52	7
UV66-ADV-15-CAP-W-V2	15.6"	419,7	269	25	52	7
UV66-ADV-21-CAP-W-V2	21.5"	558,4	349,8	25	52	7

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	F (mm)	G (mm)	R (mm)
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	7"	192,4	139	5
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	10.1"	274,1	193,3	5
UV66-ADV-15-CAP-W-V2	15.6"	411,9	261,2	5
UV66-ADV-21-CAP-W-V2	21.5"	549,8	341,3	5

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

